

# PHILIPS

Stropna svjetiljka  
od 10 W

Iznimno učinkovito

4000 K

Prozirna

Dvostruka svjetlina

8720169300996



## Ugodno LED svjetlo koje je blago za oči

Promjena svjetline: uz LED stropnu svjetiljku Philips SceneSwitch možete uživati u 3 postavke svjetline koje odgovaraju onome što radite. Ugodno svjetlo koje je blago za oči. Sve što vam treba je već postojeći prekidač. Promjena boje: promijenite ambijent svoje sobe kako bi odgovarao onome što radite. Uz LED stropnu svjetiljku Philips SceneSwitch lako možete promijeniti postavku i dobiti jako svjetlo, prirodno svjetlo ili ugodan topao sjaj. Ugodno svjetlo koje je blago za oči. Nije potreban prigušivač ni dodatna montaža. Sve što vam treba je već postojeći prekidač.

### Održiva rasvjetna rješenja

- LED osvjetljenje visoke kvalitete

### Dizajnirano za dnevnu i spavaću sobu

- Stvorite elegantnu atmosferu dobrodošlice

### Svjetlosni efekt

- Jako svjetlo s ravnomjernom raspodjelom svjetlosti

# Istaknute znač.

## LED osvjetljenje visoke kvalitete



LED tehnologija integrirana u ovu svjetiljku tvrtke Philips jedinstveno je rješenje koje je razvila tvrtka Philips. Svjetiljka se trenutno uključuje te

omogućava optimalan svjetlosni tok i unosi žive boje u vaš dom.

## Stvorite elegantnu atmosferu



Ovo je rasvjetno tijelo dizajnirano u skladu sa suvremenim ukusima, trendovima i stilovima te se neprimjetno uklapa u interijer, definirajući željeni ugođaj za svako područje doma.

## Jako svjetlo s ravnomjernom raspodjelom svjetlosti

Za potpuno osvjetljavanje prostora, odaberite ovo svjetlo s ravnomjernom raspodjelom svjetlosti i svaki će kutak sobe biti jednako osvijetljen.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Prozirna
- Materijal: Plastika

## Trajnost

- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 51 godina
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 25.000

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

## Značajke svjetla

- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: <2

## Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Blagovaonica, Dnevna soba
- Stil: Moderno
- Vrsta: Stropne svjetiljke
- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort, UltraEfficient
- Dodatne značajke: Dvostruka svjetlina

## Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 95 mA
- Učinkovitost: 195 lm/W

**Potrošnja energije**

- Faktor snage: 0.5

**Dimenzije i masa proizvoda**

- Neto težina: 0,76 kg
- Visina: 8 cm

**Servis**

- Jamstvo: 5 godina

**Tehničke specifikacije**

- Vijek trajanja do: 50.000 sat(i)
- Promjer: 350 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1950
- Boja svjetla: 4000
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Postepeno prigušivanje – ne koristite s prigušivačem
- LED: Da
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: II. klasa

**Dimenzije i težina pakiranja**

- EAN/UPC – proizvod: 8720169300996
- Neto težina: 0,76 kg
- Bruto težina: 1,09 kg
- Visina: 38,2 cm
- Dužina: 9,2 cm
- Širina: 38,2 cm



Datum izdavanja:  
2025-02-18  
Verzija: 0.193

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)