

PHILIPS

Stropna svjetiljka
od 10 W

Iznimno učinkovito

2700 K

Bijela

Dvostruka svjetlina

8720169301054



Ugodno LED svjetlo koje je blago za oči

Promjena svjetline: uz LED stropnu svjetiljku Philips SceneSwitch možete uživati u 3 postavke svjetline koje odgovaraju onome što radite. Ugodno svjetlo koje je blago za oči. Sve što vam treba je već postojeći prekidač. Promjena boje: promijenite ambijent svoje sobe kako bi odgovarao onome što radite. Uz LED stropnu svjetiljku Philips SceneSwitch lako možete promijeniti postavku i dobiti jako svjetlo, prirodno svjetlo ili ugodan topao sjaj. Ugodno svjetlo koje je blago za oči. Nije potreban prigušivač ni dodatna montaža. Sve što vam treba je već postojeći prekidač.

Održiva rasvjetna rješenja

- LED osvjetljenje visoke kvalitete

Dizajnirano za dnevnu i spavaću sobu

- Stvorite elegantnu atmosferu dobrodošlice

Svjetlosni efekt

- Jako svjetlo s ravnomjernom raspodjelom svjetlosti

Istaknute znač.

LED osvjetljenje visoke kvalitete



LED tehnologija integrirana u ovu svjetiljku tvrtke Philips jedinstveno je rješenje koje je razvila tvrtka Philips. Svjetiljka se trenutno uključuje te

omogućava optimalan svjetlosni tok i unosi žive boje u vaš dom.

Stvorite elegantnu atmosferu



Ovo je rasvjetno tijelo dizajnirano u skladu sa suvremenim ukusima, trendovima i stilovima te se neprimjetno uklapa u interijer, definirajući željeni ugođaj za svako područje doma.

Jako svjetlo s ravnomjernom raspodjelom svjetlosti

Za potpuno osvjetljavanje prostora, odaberite ovo svjetlo s ravnomjernom raspodjelom svjetlosti i svaki će kutak sobe biti jednako osvijetljen.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Mogućnost prigušivanja: Da

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Plastika

Trajnost

- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 51 godina
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 25.000
- Nominalni vijek trajanja: 50.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla

- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: <2

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Blagovaonica, Dnevna soba
- Stil: Moderno
- Vrsta: Stropne svjetiljke
- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort, UltraEfficient
- Dodatne značajke: Dvostruka svjetlina

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 95 mA
- Učinkovitost: 185 lm/W

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,66 kg
- Visina: 5 cm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Promjer: 320 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1850
- Boja svjetla: 2700
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: II. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169301054
- Neto težina: 0,66 kg
- Bruto težina: 0,91 kg
- Visina: 35,2 cm
- Dužina: 6,8 cm
- Širina: 35,2 cm



Datum izdavanja:
2025-05-22
Verzija: 0.213

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com