

PHILIPS

Kapsula 40 W G9
G9

LED

2700 K

480 lm

15.000 h

Mogućnost prigušivanja



8720169301573



Iskusite toplo bijelo LED svjetlo

Philips LED žarulje pružaju predivno, toplo bijelo svjetlo, izuzetno dug vijek trajanja i znatnu trenutnu uštedu energije. Zahvaljujući čistom i elegantnom dizajnu, ova je žarulja savršena zamjena klasičnim žaruljama od mliječnog stakla.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Pravo toplo bijelo svjetlo nalik svjetlu klasične žarulje

Odaberite održivo rješenje

- Ušteda do 80 % energije

Kreirajte odgovarajuću rasvjetu za svoj dom

- Jednostavna LED žarulja za svakodnevnu uporabu

Istaknute znač.

Pravo toplo bijelo svjetlo nalik svjetlu klasične žarulje



Ova žarulja ima temperaturu boje 2700 K, čime omogućava topao ugodaj savršen za opuštanje. Ovo svjetlo od 2700 K idealno je za dizajn kućne rasvjete.

Ušteda do 80 % energije



Uživajte u uštedi energije koju vam omogućuje LED rasvjeta, bez žrtvovanja kvalitete svjetla. Trenutačno uštedite više od 80 % energije zamjenom postojećih žarulja sa žarnom niti ili halogenih žarulja

Jednostavna LED žarulja za svakodnevnu uporabu

LED žarulja za svakodnevnu uporabu tvrtke Philips savršena je žarulja za osnovne potrebe rasvjete. Pruža predivno svjetlo i pouzdanu učinkovitost koje očekujete od LED žarulje tvrtke Philips po pristupačnoj cijeni.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja u obliku kugle širokog snopa
- Utičnica: G9
- Mogućnost prigušivanja: Da
- Završna obrada žarulje: Matirana
- Bulb Material: Plastic

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000
- Raspon temperature okoline: od -20 do +45 °C

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 320 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 480 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 0.5
- Korelirana temperatura boje (Nom): 2700 K
- Svjetlosni tok: 480 lm
- Vrijednost stroboskopskog učinka (SVM): 0,4
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 120 lm/W

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Druge značajke

- CE oznaka: Da
- Sukladno s uredbom RoHS: Da

Podaci o ambalaži

- EAN: 8720169301573
- EOC: 872016930157300
- Naziv proizvoda: LED 40W G9 WW 230V Dim SRT6

Snaga

- Faktor snage (razlomak): 0.5

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Napon: AC 220–240 V
- Ekvivalentna snaga: 40 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): E
- Potrošnja energije: 4 W

Dimenzije i masa proizvoda

- Ukupna visina: 59 mm
- Ukupna duljina: 59 mm
- Ukupna širina: 18 mm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50–60
- Registracijski broj za EPREL: 1932585
- Referenca za mjerenje toka: Sphere
- Prigušivo: Samo s određenim prigušivačima
- Vrijednost treperenja (PstLM): 1
- Podnožje pričvrstnog elementa: G9



Datum izdavanja:
2025-09-10
Verzija: 0.250

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com