

PHILIPS

Kapsula 40 W G9
G9

LED

3000 K

470 lm

15.000 h



8720169301719



Prepoznatljivo svjetlo susreće inovativan dizajn

Ova LED kapsula s naponom električne mreže pruža svjetlo bijelo
svjetlo za generalnu rasvjetu.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Dizajnirano za ugodnost vašim očima

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima halogenih žarulja oblika kapsule

Odaberite održivo rješenje

- Žarulje dugog vijeka trajanja – do 15 godina

Istaknute znač.

Dizajnirano za ugodnost vaših očiju



Lako je primijetiti kako jaka rasvjeta može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je previše svijetlo, bliješti vam. Ako je previše blago, dogodi vam se treperenje. Sada možete polako osvijetliti vaš svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugođaj u vašem domu.

Zamjenjuje halogene žarulje oblika kapsule



Uz dizajn predivnog oblika i prepoznatljive dimenzije, ovo je suvremena LED kapsula. Savršena održiva zamjena za tradicionalne halogene žarulje oblika kapsule.

Nazivno prosječno trajanje je 15 000 sati



Uz vijek trajanja do 15 000 sati ne morate često mijenjati žarulje te možete uživati u savršenom rasvjetnom rješenju duže od 15 godina.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja u obliku kugle širokog snopa
- Utičnica: G9
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana
- Bulb Material: Plastic

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000
- Raspon temperature okoline: od -20 do +45 °C

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 320 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 3000 K
- Nominalni svjetlosni tok: 470 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 0.5
- Korelirana temperatura boje (Nom): 3000 K
- Svjetlosni tok: 470 lm
- Vrijednost stroboskopskog učinka (SVM): 0,4
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 127 lm/W

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Druge značajke

- CE oznaka: Da
- Sukladno s uredbom RoHS: Da

Podaci o ambalaži

- EAN: 8720169301719
- EOC: 872016930171900
- Naziv proizvoda: LED 40W G9 WH ND SRT6

Snaga

- Faktor snage (razlomak): 0.5

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Napon: AC 220–240 V
- Ekvivalentna snaga: 40 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): E
- Potrošnja energije: 3,7 W

Dimenzije i masa proizvoda

- Ukupna visina: 52 mm
- Ukupna duljina: 52 mm
- Ukupna širina: 16 mm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50–60
- Registracijski broj za EPREL: 1932581
- Referenca za mjerenje toka: Sphere
- Prigušivo: Ne
- Vrijednost treperenja (PstLM): 1
- Podnožje pričvrstnog elementa: G9



Datum izdavanja:
2025-09-10
Verzija: 0.275

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com