

PHILIPS

Reflektorska od 60
W R7S R7S

LED

3000 K

950 lm

15.000 h



8720169301894



Svijetla LED rasvjeta odlične kvalitete

Ova inovativna linearna LED žarulja savršena je zamjena za halogene R7S žarulje – daleko ih nadmašuje po pitanju energetske učinkovitosti.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Hladna svjetlost koja potiče aktivnost

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima linearne halogene

Odaberite održivo rješenje

- Ušteda do 80 % energije

Istaknute znač.

3500 K [LED žarulje]



Ova žarulja ima temperaturu boje od 3500 K, pa pruža hladno svjetlo koje ispunjava energijom, savršeno za ugodaj dobrodošlice za druženje s prijateljima ili opuštanje uz knjigu.

Zamjenjuje linearnu halogenu



Uz dizajn predivnog oblika i prepoznatljive dimenzije ovo je standardna moderna LED linearna žarulja. Savršena održiva zamjena za tradicionalne halogene linearne žarulje.

Ušteda do 80 % energije



Uživajte u uštedi energije koju vam omogućuje LED rasvjeta, bez žrtvovanja kvalitete svjetla. Trenutačno uštedite više od 80 % energije zamjenom postojećih žarulja sa žarnom niti ili halogenih žarulja

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Reflektorska žarulja širokog snopa
- Utičnica: R7s
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Prozirna
- Bulb Material: Clear Plastic

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 300 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 3000 K
- Nominalni svjetlosni tok: 950 lm
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 135 lm/W

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Podaci o ambalaži

- EAN: 8720169301894
- EOC: 872016930189400
- Naziv proizvoda: LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Napon: AC 220-240 V
- Ekvivalentna snaga: 60 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): D
- Potrošnja energije: 7 W

Dimenzije i masa proizvoda

- Ukupna visina: 78 mm
- Ukupna duljina: 78 mm
- Ukupna širina: 28 mm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60
- Registracijski broj za EPREL: 1932586

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod:
8720169301894
- Neto težina: 0,04 kg
- Bruto težina: 0,06 kg
- Visina: 12,7 cm
- Dužina: 3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:
2025-09-20
Verzija: 0.264

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com