

PHILIPS

LED cijev HF T5

LED

1500 mm

3000 K

G5



8720169309586



Izdržljiva usmjerena LED rasvjeta s odličnom kvalitetom svjetla

Nadogradnja na LED cijevi tvrtke Philips predstavlja brz i jednostavan način zamjene starih fluorescentnih cijevi modernom i učinkovitom LED tehnologijom. Ova LED cijev tvrtke Philips savršena je za mjesta na kojima je potrebno puno svjetlosti.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Dizajnirano za ugodnost vašim očima

Odaberite održivo rješenje

- Uživajte u uštedi energije koju vam omogućuje LED rasvjeta, bez žrtvovanja kvalitete svjetla. Trenutačno uštedite više od 40 % energije zamjenom postojećih fluorescentnih cijevi (zabranjene prema propisima EU-a od 2023.).

Visokokvalitetno LED svjetlo koje traje desetljećima

- Uz vijek trajanja od 35.000 sati, ne morate često mijenjati izvore svjetlosti i možete uživati u savršenom rješenju rasvjete više od 35 godina.

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare fluorescentne cijevi

- Dizajnirano i testirano za rad sa širokim rasponom elektroničkih prigušnica na terenu.

Istaknute znač.

Dizajnirano za ugodnost vaših očiju



Lako je primijetiti kako jaka rasvjeta može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je previše svijetlo, blješti vam. Ako je previše blago, dogodi vam se treperenje. Sada možete polako osvijetliti vaš svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugođaj u vašem domu.

Štedi više od 40 % energije u usporedbi s fluorescentnim cijevima
Dugotrajan rad – 35.000 sati
Kompatibilno s elektroničkom prigušnicom

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: T5
- Utičnica: G5
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana
- Bulb Material: Glass

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 35.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 200 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 3000 K
- Nominalni svjetlosni tok: 2800 lm
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 136 lm/W

Razno

- Ugodno za oči: Da
- Oznake odobrenja: Sukladnost s uredbom RoHS, Certifikat KEMA Keur
- LED Innovations: EyeComfort

Podaci o ambalaži

- EAN: 8720169309586
- EOC: 872016930958600
- Naziv proizvoda: LED T5 HF 1500mm 20.5W G5 WH HE 1CT/4

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.9
- Napon: AC 80-130 V
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): E
- Potrošnja energije: 20,5

Dimenzije i masa proizvoda

- Ukupna visina: 1.463 mm
- Ukupna duljina: 1.463 mm
- Ukupna širina: 19 mm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 30K-100K
- Registracijski broj za EPREL: 1880101

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169309586
- Neto težina: 0,2 kg
- Bruto težina: 0,21 kg
- Visina: 150,6 cm
- Dužina: 3,1 cm
- Širina: 2,4 cm



Datum izdavanja:
2025-09-20
Verzija: 0.188

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrтка Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com