

# PHILIPS

## LED cijev EM T8

LED

1200 mm

4000 K

G13



8720169323933



# Izdržljiva usmjerena LED rasvjeta s odličnom kvalitetom svjetla

Nadogradnja na LED cijevi tvrtke Philips predstavlja brz i jednostavan način zamjene starih fluorescentnih cijevi modernom i učinkovitom LED tehnologijom. Ova LED cijev tvrtke Philips savršena je za mjesta na kojima je potrebno puno svjetlosti.

### Odaberite održivo rješenje

- Uživajte u uštedi energije koju vam omogućuje LED rasvjeta, bez žrtvovanja kvalitete svjetla. Trenutačno uštedite više od 50 % energije zamjenom postojećih fluorescentnih cijevi (zabranjene prema propisima EU-a od 2023.).

### Odaberite jednostavnu zamjenu za stare fluorescentne cijevi

- Savršena zamjena za fluorescentne linearne cijevi koja savršeno odgovara postojećim rasvjetnim tijelima. Jednostavno priključite i koristite bez provlačenja novih kabela.
- Dizajnirano za rad na elektromagnetskim prigušnicama.

# Istaknute znač.

Štedi više od 50 % energije u usporedbi s fluorescentnim cijevima

Brzo i jednostavno postavljanje

Kompatibilno s elektromagnetskom prigušnicom

## Specifikacije

### Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: T8
- Utičnica: G13
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana
- Bulb Material: Glass

### Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 10.000

### Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

### Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 240 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 4000 K
- Nominalni svjetlosni tok: 1600 lm
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 100 lm/W

### Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

### Podaci o ambalaži

- EAN: 8720169323933
- EOC: 872016932393301
- Naziv proizvoda: LED T8 1200mm 16W G13 CW 1CT/4 DISC

### Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Napon: AC 220–240 V
- Potrošnja energije: 16

### Dimenzije i masa proizvoda

- Ukupna visina: 1.214 mm
- Ukupna duljina: 1.214 mm
- Ukupna širina: 28 mm

### Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50–60

### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169323933
- Neto težina: 0,18 kg
- Bruto težina: 0,23 kg
- Visina: 127,7 cm
- Dužina: 3,1 cm
- Širina: 3,1 cm



Datum izdavanja:  
2025-08-30  
Verzija: 0.83

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrтка Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)