

PHILIPS

Žarulja od 60 W,
A60, E27

LED

2700 K

806 lm

15.000 h



8720169324114



Iskusite toplo bijelo LED svjetlo

Philips LED žarulje pružaju predivno, toplo bijelo svjetlo, izuzetno dug vijek trajanja i znatnu trenutnu uštedu energije. Zahvaljujući čistom i elegantnom dizajnu, ova je žarulja savršena zamjena klasičnim žaruljama od mliječnog stakla.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Dizajnirano za ugodnost vašim očima

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima standardne žarulje

Odaberite održivo rješenje

- Žarulje dugog vijeka trajanja – do 15 godina

Istaknute znač.

Dizajnirano za ugodnost vaših očiju



Lako je primijetiti kako jaka rasvjeta može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je previše svijetlo, blješti vam. Ako je previše blago, dogodi vam se treperenje. Sada možete polako osvijetliti vaš svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugođaj u vašem domu.

Mijenja standardnu žarulju sa žarnom niti



Lijepo oblikovan dizajn i poznate dimenzije ovu standardnu štednu LED žarulju čine suvremenom. Savršena održiva zamjena za tradicionalne standardne žarulje sa žarnom niti.

Nazivno prosječno trajanje je 15 000 sati



Uz vijek trajanja do 15 000 sati ne morate često mijenjati žarulje te možete uživati u savršenom rasvjetnom rješenju duže od 15 godina.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja širokog snopa
- Utičnica: E27
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana
- Bulb Material: Plastic

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 150 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 806 lm
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 115 lm/W

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Podaci o ambalaži

- EAN: 8720169324114
- EOC: 872016932411400
- Naziv proizvoda: LED 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.6
- Napon: AC 220-240 V
- Ekvivalentna snaga: 60 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): E
- Potrošnja energije: 7 W

Dimenzije i masa proizvoda

- Ukupna visina: 107 mm
- Ukupna duljina: 107 mm
- Ukupna širina: 60 mm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60
- Registracijski broj za EPREL: 1930249

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169324114
- Neto težina: 0,02 kg
- Bruto težina: 0,04 kg
- Visina: 14,6 cm
- Dužina: 6,5 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:
2025-09-24
Verzija: 0.203

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com