

PHILIPS

Prozirna žarulja sa žarnom
niti od 15 W T20 E14

LED

2700 K

135 lm

15.000 h



8720169336650



Najmodernije LED svjetlo za dom

Suvremena LED žarulja koja pruža rješenje opće rasvjete za svakodnevne aktivnosti u zatvorenom. Odmah ćete ostvariti uštedu na troškovima energije i smanjiti učestalost zamjene žarulja, bez kompromisa u pogledu kvalitete osvijetljena.

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima iluminacijske žarulje u obliku svijeće

Istaknute znač.

Oblik i veličina slični su onima iluminacijske žarulje u obliku svijeće

Dizajn predivnog oblika i prepoznatljive
dimenzije ovu standardnu štednu LED

žarulju u obliku svijeće čine
suvremenom. Savršena održiva
zamjena za tradicionalne, standardne
iluminacijske žarulje u obliku svijeće.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: T20
- Utičnica: E14
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Prozirna
- Bulb Material: Glass

Dimenzije žarulje

- Visina: 5,6 cm
- Širina: 2 cm

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 300 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 135 lm

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Druge značajke

- Učinkovitost: 90 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8720169336650
- EOC: 872016933665000
- Naziv proizvoda: LED classic 15W T20 E14 WW CL ND SRT6

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.4
- Napon: AC 220-240 V
- Snaga: 1,5 W
- Ekvivalentna snaga: 15 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 5,6 cm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 1945452

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169336650
- Neto težina: 0,01 kg
- Bruto težina: 0,02 kg
- Visina: 12,8 cm
- Dužina: 2,6 cm
- Širina: 6,4 cm



Datum izdavanja:
2025-05-24
Verzija: 0.277

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com