

PHILIPS

Zidna svjetiljka Lysin
od 3,2 W

Iznimno učinkovita solarna
energija

4000 K

Crna

Svijetli od sumraka do zore;
solarna sa senzorom; otporna
na vodu



8720169361881



Iznimno dugotrajan sa zamjenjivom žaruljom i baterijama

Philips Lysin pouzdana je solarna svjetiljka koja dulje traje, smanjuje potrošnju energije i podržava održivost; iznimno dugotrajno rješenje sa zamjenjivom žaruljom i baterijama. Zahvaljujući zaštitnom premazu PowerShield, vaša vanjska rasvjeta može biti lijepa i trajati dugo.

Održiva rasvjetna rješenja

- Iznimno učinkovita solarna energija

Dodajte dašak suvremenog dizajna vašem vrtu.

- Elegantan i suvremen dizajn za vaš vrt

Vrhunska kvaliteta

- PowerShield premaz za izdržljiv dizajn

Dizajnirana za korištenje na otvorenom

- IP44 – otporno na vremenske nepogode

Posebne značajke

- Integrirani senzor kretanja i razdoblja od sumraka do zore


8720169361881

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Hladno bijelo svjetlo, 4000 K

Istaknute znač.

Iznimno učinkovita solarna energija




Zahvaljujući iznimno učinkovitom sustavu solarne energije tvrtke Philips, ova rasvjetna tijela daju svjetlo do 35 sati kada im je baterija potpuno napunjena. Uživajte u jakom svjetlu cijelu noć ili čak u lošim ili oblačnim vremenskim uvjetima.

Elegantan i suvremen dizajn za vaš vrt


Suvremeni dizajn tvrtke Philips elegantan je i nenametljiv, prekrasan danju i noću, ali bez privlačenja pozornosti u vašem vrtu ili na terasi. Birajte iz širokog raspona svjetiljki i zasigurno ćete pronaći onu koja najviše odgovara vašem prostoru i ukusu.

Izdržljiv dizajn



PowerShield zaštita Kako bismo vašu vanjsku rasvjetu održali u izvrsnom stanju, koristimo praškasti premaz visoke kvalitete marke Interpon, koji proizvodi tvrtka AkzoNobel. Izdržljivija od tradicionalnih boja, pruža zaštitu od blijedenja, ogrebotina, udubljenja i hrđe za dugotrajnu ljepotu i učinkovitost.

IP44 – otporno na vremenske nepogode



Ovo vanjsko svjetlo tvrtke Philips posebno je dizajnirano za vlažna vanjska okruženja i rigorozno je testirano kako bi se osigurala otpornost na vodu. Njegova ocjena IP44 znači da je certificirano kao proizvod koji nudi zaštitu od ulaska prašine i prskajuće vode, što ga čini savršenim za opću upotrebu na otvorenom.


Integrirani senzor kretanja i razdoblja od sumraka do zore



Zahvaljujući ugrađenom senzoru pokreta, ova svjetla automatski će vam poželjeti dobrodošlicu kada se vratite kući nakon što padne mrak ili će se paliti kada vam stignu gosti.

Jedinstvena značajka za razdoblje od sumraka do zore automatski uključuje svjetla kada vani padne mrak, a to je savršeno za duge ljetne noći ili za vašu sigurnost.

Hladno bijelo svjetlo, 4000 K



Jeste li znali da se različite nijanse bijelog svjetla identificiraju različitim temperaturama boje koje se mjere u Kelvinima (K)? Niže temperature boje proizvode toplu i udobnu bijelu svjetlost, dok više temperature boje proizvode hladnu i više energizirajuću bijelu svjetlost. Ovo rasvjetno tijelo proizvodi hladnu bijelu svjetlost na 4000 K.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Metal, Plastika

Trajnost

- Nominalni vijek trajanja: 15.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Zaštita od hrđe i prašine: Da
- Dvosmjerni svjetlosni snopovi: Ne
- Senzor za dan i noć: Da
- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Da
- Senzor pokreta: Da
- Solarna energija: Da
- Glavno rasvjetno tijelo: Ne

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 4000 K

Razno

- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- LED Innovations: UltraEfficient
- Dodatne značajke: Svjetiljke koje svijetle od sumraka do zore, Senzor, Solarno, Otporno na vodu

Potrošnja energije

- Potrošnja energije: 3,2

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 1,5606 kg
- Ukupna visina: 280 mm
- Ukupna duljina: 190 mm
- Ukupna širina: 200 mm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 500/25
- Boja svjetla: 4000
- Mrežno napajanje: Istosmjerna struja 4
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- IP šifra: IP44 | Žičana zaštita i otpornost na prskanje
- Klasa zaštite: III. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da
- Broj izvora svjetlosti: 1

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169361881
- Neto težina: 1,53 kg
- Bruto težina: 2 kg
- Visina: 33,5 cm
- Dužina: 23,5 cm
- Širina: 23,5 cm



Datum izdavanja:
2025-09-17
Verzija: 0.242

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com