

PHILIPS

Zidna svjetiljka Tylus
od 6 W

Iznimno učinkovita solarna
energija

3000 K

Crna

Senzor; solarna; otporna na
vodu



8720169362208



Dugotrajno solarno vrtno svjetlo za sva godišnja doba

Tvrtka Philips razvila je iznimno učinkovitu solarnu vanjsku LED svjetiljku koja upotrebljava novu tehnologiju za smanjenje emisija ugljika, smanjenje otpadnog materijala i manju potrošnju energije. S nevjerovatnim vijekom trajanja od 50.000 sati traje više od 5 puta dulje od ekvivalentnih vanjskih LED svjetiljki tvrtke Philips. Upravo ono što je potrebno za održiviji planet.

Lako postavljanje

- Nije potrebno ožičenje

Održiva rasvjetna rješenja

- Dugi vijek trajanja – do 50.000 sati

Vrhunska kvaliteta

- Vrlo kvalitetni materijali

Dizajnirana za korištenje na otvorenom

- IP44 – otporno na vremenske nepogode

Posebne značajke

- Senzor pokreta za praktičnost i pouzdanost

8720169362208

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Jako bijelo svjetlo, 3000 K

Istaknute znač.

Nije potrebno ožičenje



Ovo svjetlo u potpunosti se napaja solarnom energijom. Nije potrebno ožičenje te se zbog toga ova svjetla jednostavno postavljaju i premještaju bilo gdje u vrtu ili nekom drugom otvorenom prostoru.

Dugi vijek trajanja – do 50.000 sati



Pouzdana visokokvalitetno LED svjetlo traje do 50.000 sati. Možete biti mirni znajući da godinama nećete morati brinuti o održavanju, a pritom ćete u svom domu imati savršeni svjetlosni ugođaj.

Vrlo kvalitetni materijali



Ova vanjska svjetiljka tvrtke Philips napravljena je od vrlo kvalitetnih materijala s vrhunskom završnom obradom. Time se osigurava solidan i dugotrajan proizvod koji je otporan na koroziju i mrlje u svim vremenskim uvjetima

IP44 – otporno na vremenske nepogode




Ovo vanjsko svjetlo tvrtke Philips posebno je dizajnirano za vlažna vanjska okruženja i rigorozno je testirano kako bi se osigurala otpornost na vodu. Njegova ocjena IP44 znači da je certificirano kao proizvod koji nudi zaštitu od ulaska prašine i prskajuće vode, što ga čini savršenim za opću upotrebu na otvorenom.

Senzor pokreta za praktičnost i pouzdanost



Ugrađeni senzor pokreta zaželjeto će vam dobrodošlicu na povratku kući i obavijestiti vas kada netko dolazi.

Jako bijelo svjetlo, 3000 K



Jeste li znali da se različite nijanse bijelog svjetla identificiraju različitim temperaturama boje koje se mjere u Kelvinima (K)? Niže temperature boje proizvode toplu i udobnu bijelu svjetlost, dok više temperature boje proizvode hladnu i više energizirajuću bijelu svjetlost. Ovo rasvjetno tijelo proizvodi jaku bijelu svjetlost na 3000 K.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Plastika

Trajnost

- Nominalni vijek trajanja: 50.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Zaštita od hrđe i prašine: Da
- Dvosmjerni svjetlosni snopovi: Ne
- Senzor za dan i noć: Da
- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Da
- Senzor pokreta: Da
- Solarna energija: Da
- Glavno rasvjetno tijelo: Ne

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 120 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 3000 K

Razno

- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- LED Innovations: UltraEfficient
- Dodatne značajke: Senzor, Solarno, Otporno na vodu

Potrošnja energije

- Potrošnja energije: 6

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,84 kg
- Ukupna visina: 160 mm
- Ukupna duljina: 170 mm
- Ukupna širina: 150 mm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1000/50
- Boja svjetla: 3000
- Mrežno napajanje: Istosmjerna struja 4
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- IP šifra: IP44 | Žičana zaštita i otpornost na prskanje
- Klasa zaštite: III. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Ne

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169362208
- Neto težina: 0,84 kg
- Bruto težina: 1,05 kg
- Visina: 18,5 cm
- Dužina: 21,5 cm
- Širina: 17,5 cm



Datum izdavanja:
2025-09-17
Verzija: 0.280

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com