

PHILIPS

Stropna svjetiljka
Valen, 13 W, kvadratna

Stropne svjetiljke

2200–6500 K

Bijela

Mogućnost prigušivanja uz
daljinsku kontrolu, prilagodljivu
bijelu nijansu i topli sjaj

8720169385191



Mogućnost postavljanja željenog ugođaja na dohvat ruke

U samo nekoliko jednostavnih klikova na daljinskom upravljaču, All-In-One LED stropno svjetlo tvrtke Philips pruža vam vrhunsku fleksibilnost i praktičnost kako biste postavke osvjetljenja prilagodili bez muke. Ugodno svjetlo koje je blago za oči. Dočarajte željeni ugođaj uz osvjetljenje koje zna što vam treba.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- EyeComfort – osvjetljenje koje godi vašim očima

Usklađivanje s interijerom

- Izuzetno tanak dizajn

Jednostavnost doživljaja

- Lako postavljanje

Upravljanje

- Uljepšajte svoj trenutak. Prilagodljiv s funkcijama prigušivanja (uključen daljinski upravljač)
- Podesiva temperatura boje i osvjetljenja

Istaknute znač.

EyeComfort – osvjetljenje koje godi vašim očima



Svjetlo loše kvalitete može prouzročiti naprezanje očiju. Budući da mnogo vremena provodimo u zatvorenom prostoru, pravilno osvjetljenje doma danas je važnije no ikad. Naši proizvodi ispitani su u strogim uvjetima na treperenje, stroboskopski efekt, bljeskanje, renderiranje boja i efekte

prigušivanja kako bi se osiguralo da zadovoljavaju zahtjeve standarda EyeComfort. Ovo rasvjetno tijelo tvrtke Philips ne samo da pruža ugodnu rasvjetu, već zadržava kvalitetu svjetla tijekom čitavog vijeka trajanja, pružajući konstantnu razinu kvalitete, postojanosti i boje osvjetljenja na vremensko razdoblje dulje od deset godina.

Izuzetno tanak dizajn

Tanki dizajn idealan je za prostorije s niskim stropovima jer se svjetlo postavlja u ravnini s površinom.

Lako postavljanje

Bez gnjavaže prilikom montiranja. Samo ga fiksirajte ili pričvrstite na zid ili strop i uključite i rasvjetno je tijelo spremno za rad.

Uljepšajte svoj trenutak. Prilagodljiv s funkcijama prigušivanja (uključen daljinski upravljač)

Daljinski upravljač koji je jednostavan za korištenje omogućuje vam prigušivanje na savršenu razinu svjetla prema vašem raspoloženju.

Podesiva temperatura boje i osvjetljenja

Promjena temperature boje i osvjetljenja omogućuje vam promjenu raspoloženja i atmosfere u prostoriji, prilagođavajući svjetlo različitim vrstama aktivnosti.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Mogućnost prigušivanja: Da

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Plastika

Trajnost

- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 20 godina
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 20.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Da
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Da

Značajke svjetla

- Postojanost boje: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2200-6500 K
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 2
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 119 lm/W

Razno

- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropne svjetiljke
- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne značajke: Prigušivo, Daljinski upravljač, Prilagodljiva bijela, Topli sjaj

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 117 mA

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 1,2 kg
- Ukupna visina: 40 mm
- Ukupna duljina: 300 mm
- Ukupna širina: 300 mm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1550 (@2700K)
- Boja svjetla: 2200 – 6500 K
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- IP šifra: IP20 | Zaštita za prste
- Klasa zaštite: II. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169385191
- Neto težina: 1,05 kg
- Bruto težina: 1,25 kg
- Visina: 30 cm
- Dužina: 6,2 cm
- Širina: 30 cm



Datum izdavanja:
2025-09-03
Verzija: 0.278

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com