

PHILIPS

Svjetiljke na postolju /
za staze Avery od 1,8 W

Vanjski solar

2700 K

Crna

Svijetli od sumraka do zore;
solarna; otporna na vodu



8720169386891



Solarno vrtno svjetlo za sva godišnja doba

Svjetiljka Avery tvrtke Philips pouzdana je solarna svjetiljka koja traje duže, smanjuje potrošnju energije i podržava održivost.

Lako postavljanje

- Nije potrebno ožičenje

Održiva rasvjetna rješenja

- Solarna energija
- Dugi vijek trajanja – do 15.000 sati

Napredno LED svjetlo

- LED svjetlo visoke kvalitete

Vrhunska kvaliteta

- Vrlo kvalitetni materijali

Dizajnirana za korištenje na otvorenom

- IP44 – otporno na vremenske nepogode

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Topla bijela svjetlost, 2700 K


Istaknute znač.

Nije potrebno ožičenje



Ovo svjetlo u potpunosti se napaja solarnom energijom. Nije potrebno ožičenje te se zbog toga ova svjetla jednostavno postavljaju i premještaju bilo gdje u vrtu ili nekom drugom otvorenom prostoru.

Solarna energija



Svjetiljke Solar tvrtke Philips dizajnirane su za optimalno iskorištavanje energije sunca i pružanje svjetla koje traje duže. Budući da ne troše energiju, pomažu vam uštedjeti na računima za struju i doprinijeti zaštiti okoliša.

Dugi vijek trajanja – do 15.000 sati



Pouzdana visokokvalitetno LED svjetlo traje do 15.000 sati. Možete biti mirni znajući da godinama nećete morati brinuti o održavanju, a istovremeno ćete uživati u savršenom vrtnom svjetlu svake večeri.

LED svjetlo visoke kvalitete




Ova LED svjetla upotrebljavaju jedinstvenu tehnologiju koju je razvio Philips. Uključuju se trenutno i pružaju optimalnu svjetlosnu snagu koja donosi živopisne boje vašem vrtu.

Vrlo kvalitetni materijali



Ova vanjska svjetiljka tvrtke Philips napravljena je od vrlo kvalitetnih materijala s vrhunskom završnom obradom. Time se osigurava solidan i dugotrajan proizvod koji je otporan na koroziju i mrlje u svim vremenskim uvjetima

IP44 – otporno na vremenske nepogode



Ovo vanjsko svjetlo tvrtke Philips posebno je dizajnirano za vlažna vanjska okruženja i rigorozno je testirano kako bi se osigurala otpornost na vodu. Njegova ocjena IP44 znači da je certificirano kao proizvod koji nudi zaštitu od ulaska prašine i prskajuće vode, što ga čini savršenim za opću upotrebu na otvorenom.

Topla bijela svjetlost, 2700 K



Jeste li znali da se različite nijanse bijelog svjetla identificiraju različitim temperaturama boje koje se mjere u Kelvinima (K)? Niže temperature boje proizvode toplu i udobnu bijelu svjetlost, dok više temperature boje proizvode hladnu i više energizirajuću bijelu svjetlost. Ovo rasvjetno tijelo proizvodi toplu i opuštajuću svjetlost na 2700 K.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Plastika

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- 5 godina jamstva za LED modul: Da
- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Zaštita od hrđe i prašine: Da
- Dvosmjerni svjetlosni snopovi: Ne
- Senzor za dan i noć: Da
- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Da
- Senzor pokreta: Ne
- Solarna energija: Da
- Glavno rasvjetno tijelo: Ne

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 110 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80

Razno

- Posebno dizajnirana za: Vrt i trijem
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Svjetiljke na postolju / za staze
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Svjetiljke koje svijetle od sumraka do zore, Solarno, Otporno na vodu

Potrošnja energije

- Snaga: 1,8 W

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,554 kg
- Visina: 40 cm
- Dužina: 13 cm
- Širina: 13 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 15.000 sat(i)
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 200
- Boja svjetla: 2700
- Mrežno napajanje: Istosmjerna struja 4
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- IP šifra: IP44
- Klasa zaštite: III. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Ne
- Broj izvora svjetlosti: 1

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169386891
- Neto težina: 0,54 kg
- Bruto težina: 0,67 kg
- Visina: 41,4 cm
- Dužina: 13,6 cm
- Širina: 13,6 cm



Datum izdavanja:
2025-04-19
Verzija: 0.334

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com