

PHILIPS

Vodootporna
rasvjeta ProjectLine

LED rasvjetno tijelo

150 cm

Prirodno bijelo svjetlo, 4000 K

6000 lm

Izravno ožičenje



8720169500273



Profesionalna kvaliteta za vaš projekt

Robusna LED rasvjeta s vodootpornim LED svjetlima (svjetlo otporno na vremenske nepogode) za industrijsku upotrebu. Možete spojiti više rasvjetnih tijela (najviše šest) u nizu putem značajke izravnog ožičenja. Vodootporna rasvjeta ProjectLine robusna je (IK08) i zaštićena od prodora prašine te prskanja vode iz svih smjerova (rasvjeta IP65). Može se montirati na zid (horizontalno), strop i objesiti. Zbog svjetlosne snage toplog bijelog svjetla idealna je za generalnu (radnu) rasvjetu, skladišna područja, garaže i podrum.

Održiv odabir

- Štedite energiju od trenutka uključivanja prekidača

Odaberite vrlo kvalitetno svjetlo

- Možete vjerovati onome što piše na Philips pakiranju

Trajnost

- Dug radni vijek, do 35.000 sati

Istaknute znač.

Energetska učinkovitost

Sve štedne žarulje tvrtke Philips štede energiju od trenutka uključivanja. Tijekom svog vijeka trajanja troše manje kW, pridonoseći manjim računima za utrošenu energiju. Količina uštede energije ovisi o vrsti žarulje i tehnologiji.

Pouzdana kvaliteta

Philips ispunjava svoja obećanja u vezi performansi žarulja. Stoga možete u potpunosti vjerovati onome što je otisnuto na Philips pakiranju o izlaznoj svjetlosnoj snazi, vijeku trajanja i snazi koja je ekvivalentna žaruljama sa žarnom niti.

Dug radni vijek, do 35.000 sati

LED tehnologija tvrtke Philips produžuje radni vijek proizvoda do 35.000 sati.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: PVC
- Završna obrada poklopca optike/leće: Opal
- Materijal poklopca optike/leće: Polikarbonat

Trajnost

- Raspon temperature okoline: od -20 do +40 °C

Zaštita okoliša

- Ocjena održivosti: -

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): >80
- Tolerancija svjetlosnog toka: +/-10%
- Šifra boje: 840 neutralna bijela
- Konstantna svjetlosna snaga: Ne
- Korelirana temperatura boje (Nom): 4000
- Početna kromatičnost: (0.38, 0.38) SDCM≤6
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Ne
- Širenje svjetlosnog snopa rasvjetnog tijela: 110°
- Svjetlosni tok: 6.000 lm
- Maksimalna razina prigušivanja: Nije primjenjivo
- Optički materijal: Polikarbonat
- Vrsta optike: Simetrično
- Materijal reflektora: -
- Zasićena crvena (R9): <50
- Radna temperatura okoline Tq: 25 °C
- Vrijednost stroboskopskog učinka (SVM): 0,4
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 113 lm/W
- Jedinstvena ocjena odsjaja CEN: 31

Razno

- Dodatne značajke: ProjectLine, Višebojna temperatura

Druge značajke

- CE oznaka: Da
- ENEC oznaka: -
- Sukladno s uredbom RoHS: Da
- Fotobiološka opasnost: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Specifikacija fotobiološke opasnosti: 0,2 m

Snaga

- Ulazni napon: 220–240
- Struja uklapanja: 21 A
- Vrijeme uklapanja: 0,29 ms
- Faktor snage (razlomak): 0.9

Potrošnja energije

- Prosječna CLO potrošnja energije: -
- Početna CLO potrošnja energije: -
- Potrošnja energije: 53
- Tolerancija potrošnje energije: +/-10%

Dimenzije i masa proizvoda

- Ukupna visina: 60 mm
- Ukupna duljina: 1.485 mm
- Ukupna širina: 60 mm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- IP šifra: IP65 | Otpornost na prašinu i mlazove vode
- Klasa zaštite: II. klasa
- Kabel: -
- Spoj: Utični priključak, 2-polni
- Stopa kvarova upravljačkog uređaja pri srednjem vijeku trajanja od 35000 h: 7,5
- Upravljačko sučelje: -
- Prigušivo: Ne
- Upravljački program/jedinica napajanja/transformatork: Jedinica napajanja (uključivanje/isključivanje)
- Upravljački program uključen: Da
- Materijal za pričvršćivanje: -
- Oznaka zapaljivosti: Za montažu na zapaljive površine
- Vrijednost treperenja (PstLM): 1
- Ispitivanje na bazi užarene žice: Temperatura 850 °C, trajanje 30 s
- Linijska frekvencija: 50 or 60
- Održavanje svjetlosnog toka pri srednjem vijeku trajanja* od 100000 h: -
- Održavanje svjetlosnog toka pri srednjem vijeku trajanja* od 50000 h: -
- Održavanje svjetlosnog toka pri srednjem vijeku trajanja* od 75000 h: -
- Šifra zaštite od meh. udara: IK08 | 5 J zaštita od vandalizma
- Broj upravljačkih jedinica: 1 jedinica
- Broj proizvoda na MCB od 16 A vrste B: 18
- Prikladno za nasumično uključivanje/isključivanje: Da

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169500273
- Neto težina: 0,83 kg
- Bruto težina: 0,98 kg
- Visina: 6,5 cm
- Dužina: 151 cm
- Širina: 6,5 cm



Datum izdavanja:
2025-09-13
Verzija: 0.204

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com