

PHILIPS

Svjetiljka s više
žarulja Zilo

Svjetiljke s više žarulja

Bez žarulje

Crna



8721103039774



Dizajnirana za jednostavnu instalaciju i beskrajne veze.

Sustav visokonaponske svjetiljke s više žarulja Philips EasyLink omogućava vam postavljanje svjetala koje želite, gdje ih želite na svom stropu. Na jednu traku možete bez napora dodati i ukloniti niz različitih svjetiljka i rasvjetnih tijela, bez potrebe za dodatnim izvorima napajanja. Tankog dizajna kako bi se uklopila u vaš dekor.

Jednostavnost uporabe

- Prilagodljiva glava reflektora
- Osvijetlite svoj dom na svoj način

Neograničene mogućnosti

- Neograničene mogućnosti prilagodbe

Usklađivanje s interijerom

- Tanak i elegantan dizajn

Materijal i završna obrada

- Materijal od visokokvalitetnog metala

Istaknute znač.

Prilagodljiva glava reflektora



Usmjerite svjetlo tamo gdje vam je najpotrebnije jednostavnom prilagodbom, okretanjem ili nagnjanjem glave reflektora.

Osvjetlite svoj dom na svoj način

Iznimno kompatibilno sa širokim rasponom standardnih i povezanih žarulja i reflektorskih svjetiljki, što vam daje veću kontrolu nad doživljajem osvjetljenja. Možete odabrati vrstu svjetla koja vam najviše odgovara, na primjer, prigušivu žarulju koju možete daljinski prilagoditi ili žarulju koja omogućava u potpunosti prilagodljivo hladno to toplo bijelo svjetlo.

Neograničene mogućnosti prilagodbe




Uživajte u svestranosti produljive svjetiljke s više žarulja. Odaberite duljinu vodilice, napajanje i svjetiljke koje najbolje odgovaraju vašim potrebama, uz širok izbor različitih rasvjetnih tijela.

Tanak i elegantan dizajn

Zahvaljujući tankom dizajnu od 17 mm, ove svjetiljke s više žarulja prekrasno se stapaju s okruženjem i usklađuju s ostatkom namještaja i stila vašeg doma, što ih čini savršenim odabirom za gotovo svako uređenje doma.

Materijal od visokokvalitetnog metala



Izdržljiv i atraktivan metalni materijal za snažnu završnu obradu.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Metal

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Baterije u kompletu: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Ne
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla

- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: <2

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Blagovaonica, Garaža, Kuhinja, Dnevna soba
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Svjetiljke s više žarulja

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 50 mA

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,968 kg
- Ukupna visina: 140 mm
- Ukupna duljina: 1.000 mm
- Ukupna širina: 60 mm

Servis

- Jamstvo: 3 godine

Tehničke specifikacije

- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- Navoj/grlo: GU10
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 15
- IP šifra: IP20 | Zaštita za prste
- Klasa zaštite: I. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8721103039774
- Neto težina: 0,97 kg
- Bruto težina: 1,31 kg
- Visina: 101,5 cm
- Dužina: 11,2 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:
2025-09-20
Verzija: 0.296

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com