


PHILIPS

Svjetiljka s više
žarulja Tobia

Svjetiljke s više žarulja

Bez žarulje

Bijela



8721103039897



Dizajnirana za jednostavnu instalaciju i beskrajne veze.

Sustav visokonaponske svjetiljke s više žarulja Philips EasyLink omogućava vam postavljanje svjetala koje želite, gdje ih želite na svom stropu. Na jednu traku možete bez napora dodati i ukloniti niz različitih svjetiljka i rasvjetnih tijela, bez potrebe za dodatnim izvorima napajanja. Tankog dizajna kako bi se uklopila u vaš dekor.

Jednostavnost uporabe

- Prilagodljiva glava reflektora
- Jednostavno dodavanje i uklanjanje svjetala
- Osvijetlite svoj dom na svoj način

Neograničene mogućnosti

- Neograničene mogućnosti prilagodbe

Materijal i završna obrada

- Materijal od visokokvalitetnog metala

Istaknute znač.

Prilagodljiva glava reflektora



Usmjerite svjetlo tamo gdje vam je najpotrebnije jednostavnom prilagodbom, okretanjem ili nagnjanjem glave reflektora.

Jednostavno dodavanje i uklanjanje svjetala



Bez napora promijenite konfiguraciju osvjetljenja, bez potrebe za zamjenom vodilica ili izvođenjem dodatnog ožičenja; vodilica ima integriranu uzemljenu žicu, pa možete sigurno sami dodati bilo koje kompatibilno 3-žično rasvjetno tijelo s više žarulja tipa H – jednostavno zakrenite i pričvrstite rasvjetno tijelo na mjesto.

Osvjetlite svoj dom na svoj način


Iznimno kompatibilno sa širokim rasponom standardnih i povezanih žarulja i reflektorskih svjetiljki, što vam daje veću kontrolu nad doživljajem osvjetljenja. Možete odabrati vrstu svjetla koja vam najviše odgovara, na primjer, prigušivu žarulju koju možete daljinski prilagoditi ili žarulju koja omogućava u potpunosti prilagodljivo hladno to toplo bijelo svjetlo.

Neograničene mogućnosti prilagodbe



Uživajte u svestranosti produljive svjetiljke s više žarulja. Odaberite duljinu vodilice, napajanje i svjetiljke koje najbolje odgovaraju vašim potrebama, uz širok izbor različitih rasvjetnih tijela.

Materijal od visokokvalitetnog metala



Izdržljiv i atraktivan metalni materijal za snažnu završnu obradu.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Metal

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Baterije u kompletu: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Ne
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla

- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: <2

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Blagovaonica, Garaža, Kuhinja, Dnevna soba
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Svjetiljke s više žarulja

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 50 mA

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,105 kg
- Ukupna visina: 130 mm
- Ukupna duljina: 40 mm
- Ukupna širina: 40 mm

Servis

- Jamstvo: 3 godine

Tehničke specifikacije

- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- Navoj/grlo: GU10
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 5
- IP šifra: IP20 | Zaštita za prste
- Klasa zaštite: I. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8721103039897
- Neto težina: 0,11 kg
- Bruto težina: 0,13 kg
- Visina: 13,5 cm
- Dužina: 5 cm
- Širina: 5 cm



Datum izdavanja:
2025-09-20
Verzija: 0.298

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com