

# PHILIPS

L-priključak okrenut  
obrnuto od kazaljke na satu  
za svjetiljku s više žarulja

Svjetiljke s više žarulja

Dodatna oprema

Bijela

8721103040435



## Dizajnirana za jednostavnu instalaciju i beskrajne veze.

Sustav visokonaponske svjetiljke s više žarulja Philips EasyLink omogućava vam postavljanje svjetala koje želite, gdje ih želite na svom stropu. Na jednu traku možete bez napora dodati i ukloniti niz različitih svjetiljka i rasvjetnih tijela, bez potrebe za dodatnim izvorima napajanja. Tankog dizajna kako bi se uklopila u vaš dekor.

### Posebne značajke

- Za bilo koju prostoriju u interijeru

### Neograničene mogućnosti

- Neograničene mogućnosti prilagodbe

### Usklađivanje s interijerom

- Tanak i elegantan dizajn

### Materijal i završna obrada

- Vrlo kvalitetni materijali

# Istaknute znač.

## Za bilo koju prostoriju u interijeru

U potpunosti funkcionalna, a ujedno i vrlo elegantna, ova Philips reflektorska žarulja unijet će dašak dekorativnosti u svaku prostoriju u vašem domu.

## Neograničene mogućnosti prilagodbe




Uživajte u svestranosti produljive svjetiljke s više žarulja. Odaberite duljinu vodilice, napajanje i svjetiljke koje najbolje odgovaraju vašim potrebama, uz širok izbor različitih rasvjetnih tijela.

## Tanak i elegantan dizajn

Zahvaljujući tankom dizajnu od 17 mm, ove svjetiljke s više žarulja prekrasno se stapaju s okruženjem i usklađuju s ostatkom namještaja i stila vašeg doma, što ih čini savršenim odabirom za gotovo svako uređenje doma.

## Vrlo kvalitetni materijali



Izdržljiv i atraktivan materijal za atraktivnu i dugotrajnu investiciju.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Metal, Plastika

## Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Baterije u kompletu: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Ne
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

## Značajke svjetla

- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 2

## Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Blagovaonica, Garaža, Kuhinja, Dnevna soba
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Svjetiljke s više žarulja

## Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 8000 mA

**Dimenzije i masa proizvoda**

- Neto težina: 0,086 kg
- Ukupna visina: 20 mm
- Ukupna duljina: 110 mm
- Ukupna širina: 110 mm

**Servis**

- Jamstvo: 3 godine

**Tehničke specifikacije**

- Mrežno napajanje: Izmjenična struja  
220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću  
prigušivanja: Ne
- IP šifra: IP20 | Zaštita za prste
- Klasa zaštite: I. klasa

**Dimenzije i težina pakiranja**

- EAN/UPC – proizvod: 8721103040435
- Neto težina: 0,09 kg
- Bruto težina: 0,11 kg
- Visina: 11,5 cm
- Dužina: 11,2 cm
- Širina: 3 cm



Datum izdavanja:  
2025-09-20  
Verzija: 0.246

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)