

PHILIPS

Viseći priključak za
svjetiljku s više žarulja

Svjetiljke s više žarulja

Dodatna oprema

Crna

8721103040572



Dizajnirana za jednostavnu instalaciju i beskrajne veze.

Sustav visokonaponske svjetiljke s više žarulja Philips EasyLink omogućava vam postavljanje svjetala koje želite, gdje ih želite na svom stropu. Na jednu traku možete bez napora dodati i ukloniti niz različitih svjetiljka i rasvjetnih tijela, bez potrebe za dodatnim izvorima napajanja. Tankog dizajna kako bi se uklopila u vaš dekor.

Posebne značajke

- Za bilo koju prostoriju u interijeru

Neograničene mogućnosti

- Neograničene mogućnosti prilagodbe

Usklađivanje s interijerom

- Tanak i elegantan dizajn

Materijal i završna obrada

- Vrlo kvalitetni materijali

Istaknute znač.

Za bilo koju prostoriju u interijeru

U potpunosti funkcionalna, a ujedno i vrlo elegantna, ova Philips reflektorska žarulja unijet će dašak dekorativnosti u svaku prostoriju u vašem domu.

Neograničene mogućnosti prilagodbe




Uživajte u svestranosti produljive svjetiljke s više žarulja. Odaberite duljinu vodilice, napajanje i svjetiljke koje najbolje odgovaraju vašim potrebama, uz širok izbor različitih rasvjetnih tijela.

Tanak i elegantan dizajn

Zahvaljujući tankom dizajnu od 17 mm, ove svjetiljke s više žarulja prekrasno se stapaju s okruženjem i usklađuju s ostatkom namještaja i stila vašeg doma, što ih čini savršenim odabirom za gotovo svako uređenje doma.

Vrlo kvalitetni materijali



Izdržljiv i atraktivan materijal za atraktivnu i dugotrajnu investiciju.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Metal, Plastika

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Baterije u kompletu: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Ne
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla

- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 2

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Blagovaonica, Garaža, Kuhinja, Dnevna soba
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Svjetiljke s više žarulja

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 50 mA

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,039 kg
- Ukupna visina: 60 mm
- Ukupna duljina: 40 mm
- Ukupna širina: 40 mm

Servis

- Jamstvo: 3 godine

Tehničke specifikacije

- Mrežno napajanje: Izmjenična struja
220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću
prigušivanja: Ne
- IP šifra: IP20 | Zaštita za prste
- Klasa zaštite: I. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8721103040572
- Neto težina: 0,04 kg
- Bruto težina: 0,05 kg
- Visina: 7 cm
- Dužina: 4,5 cm
- Širina: 4 cm



Datum izdavanja:
2025-09-20
Verzija: 0.244

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com