

PHILIPS

Reflektorska od 35 W, PAR16 GU10

Iznimno učinkovito

4000 K

215 lm

50.000 h



8721103047588



Žarulja kao nijedna druga

Spot reflektorske LED žarulje tvrtke Philips pružaju usmjereni snop jarko svjetlosti, izuzetno dugo trajanje i znatnu uštedu energije. Ova reflektorska žarulja savršena je dugotrajna zamjena za reflektorske žarulje od 35 W s grlom GU10.

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima standardne halogene žarulje

Odaberite održivo rješenje

- Žarulja dugog vijeka trajanja – traje do 50 godina

Visokokvalitetno LED svjetlo koje traje desetljećima

- Dizajnirano za ugodnost vaših očiju

Istaknute znač.

Oblik i veličina slični su onima standardne halogene žarulje



Dizajn predivnog oblika i prepoznatljive dimenzije ovu standardnu štednu LED žarulju čine modernom. Savršena održiva zamjena za tradicionalne, standardne halogene žarulje.

Žarulja dugog vijeka trajanja – traje do 50 godina



Uz vijek trajanja do 50.000 sati ne morate često mijenjati žarulje te možete uživati u savršenom rješenju rasvjete duže od 50 godina.

Dizajnirano za ugodnost vaših očiju



Nije teško primijetiti da jaka rasvjeta može opteretiti oči. Prevelika svjetlost uzrokuje odsjaj. Ako je previše mekana, doživjet ćete treperenje. Sada možete nježno osvijetliti svoj svijet pomoću LED dioda dizajniranih za ugodu oči koje stvaraju savršeni ugođaj za vaš dom.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Reflektor usmjerenog snopa
- Utičnica: GU10
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Prozirna
- Bulb Material: Glass

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 50.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 36 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 4000 K
- Nominalni svjetlosni tok: 215 lm
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 179 lm/W

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort, UltraEfficient

Podaci o ambalaži

- EAN: 8721103047588
- EOC: 872110304758800
- Naziv proizvoda: LEDClassic 35W GU10 CW 36D ND UE SRT4

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.25
- Napon: AC 220-240 V
- Snaga: 1,2 W
- Ekvivalentna snaga: 35 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): A

Dimenzije i masa proizvoda

- Ukupna visina: 54 mm
- Ukupna duljina: 54 mm
- Ukupna širina: 50 mm

Nazivne vrijednosti

- Nazivni vršni intenzitet: 390 cd

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60
- Registracijski broj za EPREL: 2201337

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8721103047588
- Neto težina: 0,04 kg
- Bruto težina: 0,11 kg
- Visina: 12,7 cm
- Dužina: 5,3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:
2025-09-03
Verzija: 0.159

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com