

PHILIPS

Jantarna žarulja sa
žarnom niti 60 W G95 E27


LED

2200 K

806 lm

15.000 h

Mogućnost prigušivanja



8721103049117



Ukrasite svoj dom prirodnim svjetlom

Istodobno dekorativna i funkcionalna, ova žarulja ima elegantan, vintage dizajn s vidljivom spiralnom žarnom niti i daje jarko prirodno svjetlo s izvrsnim prikazom boja. Odmah započnite štedjeti energiju sa žaruljom koja će trajati 15.000 sati.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Dizajnirano za ugodnost vašim očima

Visokokvalitetno LED svjetlo koje traje desetljećima

- Svjetlo koje pokazuje prave boje

Dizajnirana da bude uočljiva, dobro izgleda uključena i isključena

- Klasična staklena LED žarulja

Žarulja starinskog dizajna sa spiralnom niti

- To je svjetlo dizajnirano za ljepotu i učinkovitost, sa starinskim dizajnom i vidljivom spiralnom žarnom niti. Unesite dašak stila i elegancije u svaku prostoriju, bilo da je svjetlo uključeno ili isključeno.

Tanka spiralna žarna nit visokih performansi

- Profinjena spiralna žarna nit pridonosi estetskoj privlačnosti žarulje. Stvorite ugodan i primamljiv ugođaj s mekim i prirodnim svjetlom koje nudi izvrstan prikaz boja pri CRI 90.

Istaknute znač.

Dizajnirano za ugodnost vaših očiju



Lako je primijetiti kako jaka rasvjeta može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je previše svijetlo, blijedi vam. Ako je previše blago, dogodi vam se treperenje. Sada možete polako

osvijetliti vaš svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugođaj u vašem domu.

Svjetlo koje pokazuje prave boje



Prilikom odabira odjeće iz ormara vidjet ćete odjevne predmete u pravim bojama – možete pouzdano uskladiti crvenu haljinu i crvene cipele i biti sigurni da se boje savršeno slažu.

Proziran stakleni dizajn

Izgled koji volite, performanse koje očekujete. Klasični prozirni stakleni dizajni koji prekrasnim blistavim svjetlom nalikuju na tradicionalne žarulje kako bi savršeno pristajale cijelom domu.

Žarulja starinskog dizajna

Tanka žarna nit visokih performansi

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja u obliku kugle širokog snopa
- Utičnica: E27
- Mogućnost prigušivanja: Da
- Završna obrada žarulje: Jantarna
- Bulb Material: Glass

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 300 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 90
- Temperatura boje: 2200 K
- Nominalni svjetlosni tok: 806 lm
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 110 lm/W

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne značajke: Dekorativno, Prigušivo

Podaci o ambalaži

- EAN: 8721103049117
- EOC: 872110304911700
- Naziv proizvoda: LED G95 60W 2200K E27 Amber SP DIM 1PF/4

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Napon: AC 220-240 V
- Ekvivalentna snaga: 60 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): E
- Potrošnja energije: 7,3 W

Dimenzije i masa proizvoda

- Ukupna visina: 139 mm
- Ukupna duljina: 139 mm
- Ukupna širina: 95 mm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60
- Registracijski broj za EPREL: 2209197

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8721103049117
- Neto težina: 0,06 kg
- Bruto težina: 0,11 kg
- Visina: 15,2 cm
- Dužina: 13,1 cm
- Širina: 10,3 cm



Datum izdavanja:
2025-09-03
Verzija: 0.223

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com