

PHILIPS

Prozirna žarulja sa
žarnom niti 40 W A60
E27

Iznimno učinkovito

2700 K

485 lm

50.000 h

Mogućnost prigušivanja



8721103051936



Iznimno učinkovita svjetiljka, naše energetski najučinkovitije LED žarulje

Iznimno učinkovite LED svjetiljke tvrtke Philips pružaju prekrasno svjetlo, iznimno dug vijek trajanja od 50.000 sati i omogućuju trenutnu i značajnu uštedu energije. Smanjite učestalost zamjena svjetiljki i uživajte u svjetlu koje je ugodno za uči uz naš pouzdan dizajn EyeComfort.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Dizajnirano za ugodnost vašim očima

Dizajnirana je da traje duže i štedi više energije

- Ušteda energije uz svakodnevno uključivanje
- Žarulja dugog vijeka trajanja – traje do 50 godina

Prigušivo (LED žarulje)

- Prigušivo (LED žarulje)

Istaknute znač.

Dizajnirano za ugodnost vaših očiju



Lako je primijetiti kako jaka rasvjeta može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je previše svijetlo, blijedi vam. Ako je previše blago, dogodi vam se treperenje. Sada možete polako osvijetliti vaš svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugođaj u vašem domu.

Ušteda energije uz svakodnevno uključivanje



Naše iznimno učinkovite LED žarulje učinkovitije su od standardnih LED žarulja tvrtke Philips za najmanje 50 %, zbog čega svakodnevno ostvarujete uštedu energije

Žarulja dugog vijeka trajanja – traje do 50 godina



Izbjegnite čestu zamjenu žarulja. Uz vijek trajanja do 50.000 sati, naše iznimno učinkovite LED žarulje traju 3,5 puta duže od standardnih LED žarulja tvrtke Philips, pa možete uživati u savršenom rješenju rasvjete duže od 50 godina.

Prigušivo (LED žarulje)



Ova žarulja može se upotrebljavati s većinom prigušivača za stvaranje željenog ugođaja uz uglađeno prigušivanje. Obavezno provjerite tablicu kompatibilnosti s mogućnošću prigušivanja kako biste bili sigurni da se vaš prigušivač može upotrebljavati s ovom svjetiljkom.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja širokog snopa
- Utičnica: E27
- Mogućnost prigušivanja: Da
- Završna obrada žarulje: Prozirna
- Bulb Material: Glass

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 500.000
- Nominalni vijek trajanja: 50.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 300 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 485 lm
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 210 lm/W

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort, UltraEfficient

Podaci o ambalaži

- EAN: 8721103051936
- EOC: 872110305193600
- Naziv proizvoda: LED CLA 40W A60 E27 2700K CL UE D SRT4

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.8
- Napon: AC 220–240 V
- Ekvivalentna snaga: 40 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): A
- Potrošnja energije: 2,3 W

Dimenzije i masa proizvoda

- Ukupna visina: 108 mm
- Ukupna duljina: 108 mm
- Ukupna širina: 60 mm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50–60
- Registracijski broj za EPREL: 2210850

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8721103051936
- Neto težina: 0,04 kg
- Bruto težina: 0,07 kg
- Visina: 14,6 cm
- Dužina: 6,5 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:
2025-09-03
Verzija: 0.219

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com