

PHILIPS

Žarulja od 120 W,
A67, E27

LED

4000 K

2000 lm

15.000 h



8721103055699



Jarka LED rasvjeta

Philips LED žarulje pružaju svjetlost visoke kvalitete izuzetno dugog vijeka trajanja i trenutno osiguravaju znatnu uštedu energije.

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima standardne žarulje

Odaberite održivo rješenje

- Ušteda do 90 % energije

Istaknute znač.

Mijenja standardnu žarulju sa žarnom niti



Lijepo oblikovan dizajn i poznate dimenzije ovu standardnu štednu LED žarulju čine suvremenom. Savršena održiva zamjena za tradicionalne standardne žarulje sa žarnom niti.

Ušteda do 90 % energije



Uživajte u uštedi energije koju vam omogućuje LED rasvjeta, bez smanjenja kvalitete svjetla. Trenutačno uštedite više od 90 % energije zamjenom postojećih žarulja sa žarnom niti ili halogenih žarulja

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja širokog snopa
- Utičnica: E27
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana
- Bulb Material: Plastic

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 180 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 4000 K
- Nominalni svjetlosni tok: 2000 lm
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 105 lm/W

Razno

- Ugodno za oči: Da

Podaci o ambalaži

- EAN: 8721103055699
- EOC: 872110305569900
- Naziv proizvoda: LED 120W A67 E27 CW FR ND 1PF/6 DISC

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Napon: AC 220-240 V
- Ekvivalentna snaga: 120 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F
- Potrošnja energije: 19 W

Dimenzije i masa proizvoda

- Ukupna visina: 128 mm
- Ukupna duljina: 128 mm
- Ukupna širina: 68 mm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60
- Registracijski broj za EPREL: 2173059

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8721103055699
- Neto težina: 0,07 kg
- Bruto težina: 0,08 kg
- Visina: 16,2 cm
- Dužina: 7 cm
- Širina: 7 cm



Datum izdavanja:
2025-09-17
Verzija: 0.251

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com