

PHILIPS

Stropna svjetiljka s ventilatorom 35 (ventilator) + 24 (svjetiljka) W

Stropni ventilatori sa svjetiljkom

3000 / 4300 / 6500 K

Bijela

Daljinski upravljač

8721103057525



Dinamično svjetlo s tihim, ugodnim popuhivanjem

Stropni LED ventilator Philips kombinira bijelo svjetlo koje se može prigušiti i prilagoditi s radom stropnog ventilatora sa širokim lopaticama za izdašan protok zraka. Jednostavno stvorite savršenu atmosferu u bilo kojem prostoru uz pomoć postavki svjetla SceneSwitch i daljinskog upravljača.

Jednostavnost doživljaja

- Uporaba tijekom čitave godine

Ambijentalni svjetlosni efekt

- Jako, ali ugodno stropno svjetlo

Upravljanje

- Daljinski upravljač nudi jednostavno upravljanje svim funkcijama stropnog ventilatora i svjetla. Njime možete uključivati ili isključivati svjetlo ili ventilator, odabrati jednu od tri brzine ventilatora ili neku od postavki rasvjete SceneSwitch, upotrebljavati značajku svjetiljke ili postaviti jedan od pet mjerača vremena.

Istaknute znač.

Uporaba tijekom čitave godine

Uz načine rada i za ljeto i za zimu moći ćete optimalno postaviti cirkulaciju zraka u prostoru tijekom cijele godine.

Svjetlo i ugodno stropno svjetlo

Stropni ventilator s LED svjetlom tvrtke Philips nudi snažnu i svjetlu, no ugodnu svjetlost vašem domu, a njome možete upravljati uključenim daljinskim upravljačem ili zidnim prekidačem.

Daljinski upravljač u kompletu

Daljinski upravljač omogućuje jednostavno upravljanje svim funkcijama stropnog ventilatora i svjetla. Uključite ili isključite svjetlo ili ventilator, odaberite jednu od tri brzine ventilatora, kružite kroz postavke rasvjete ili mjerače vremena SceneSwitch.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Metal

Trajnost

- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 20 godina
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 20.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Da

Značajke svjetla

- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700–4000–6500 K
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 2
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 110 lm/W

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropni ventilatori sa svjetiljkom
- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne značajke: Daljinski upravljač

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 280 mA
- Protok ventilatora: 11.900 m³/h
- Učinkovitost ventilatora: 340

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.9

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 5,5 kg
- Ukupna visina: 310 mm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Promjer: 1.320 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 2650@4300K
- Boja svjetla: 3000/4300/6500
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Da
- IP šifra: IP20 | Zaštita za prste
- Klasa zaštite: I. klasa



Datum izdavanja:
2025-09-10
Verzija: 0.314

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com