

PHILIPS

Stropna svjetiljka
Valen od 16 W


Stropne svjetiljke

2200-6500KK

Bijela

Mogućnost prigušivanja uz
daljinsku kontrolu, prilagodljivu
bijelu nijansu i topli sjaj

8721103060747



Pravo svjetlo za sve vaše potrebe – uz samo jedan dodir

Sa stropnim svjetilkama s daljinskim upravljanjem Philips Valen, vaša se rasvjeta prilagođava vašem životu, a ne obrnuto. Samo jednim klikom možete preobraziti svoj prostor – bilo da vam je potrebna svjetlost puna energije za fokusiranje ili topli tonovi za opuštanje. Ekskluzivna tehnologija zatamnjenja i zagrijavanja stvara ugodnu atmosferu nalik onoj koju stvaraju svijeće, za pravi meki sjaj u trenucima kada se želite opustiti. Nema kompliciranih postavki, nema muke – samo besprijekorno i intuitivno upravljanje osvjetljenjem za svaki trenutak vašeg dana. Daljinski upravljač u kompletu.

Dočarajte topao ugođaj

- Zatamnjenje i zagrijavanje

Neograničene mogućnosti

- Potpuna fleksibilnost za stvaranje savršenog ugođaja

Višenamjensko osvjetljenje za svaki trenutak dana

- Duboko zatamnjenje do 1 %

Jednostavnost doživljaja

- Jednostavno za montažu

Upravljanje

- Jednostavno upravljanje

Istaknute znač.

Zatamnj enje i zagrijavanje

Uz tehnologiju WarmGlow, svjetlo postaje toplijeg tona kako se prigušuje, baš kao i klasična žarulja. Prigušite s 2700 K do čak 2200 K i 1 % kako biste stvorili ugodnu atmosferu poput one kada gore svijeće.

Potpuna fleksibilnost za stvaranje savršenog ugodaja

Stvorite željeni ambijent za sve svoje prostore i aktivnosti jednostavnim odabirom između pet različitih postavki: Noćno svjetlo (2700 K), Opuštanje (2200 K), Svjetlo (3000 K), Koncentracija (4000 K) i Energija (6500 K)

Duboko zatamnj enje do 1 %

Dubokim zatamnj enjem do 1 % možete lako stvoriti savršen ugodaj – bilo da želite gledati film, prigušiti svjetla prije spavanja ili vam je potrebno noćno svjetlo usred noći.

Jednostavno za montažu

Jednostavan konektor za ožičenje i mehanizam za okretanje i zaključavanje znače da se rasvjetna tijela mogu brzo instalirati bez potrebe za posebnim alatima ili postupcima. Daljinski upravljač ili zidni prekidač lako se pričvršćuju na zid, tako da su uvijek pri ruci kada želite upaliti ili ugasiti svjetla.

Jednostavno upravljanje

Jednostavno instalirajte Valen poput normalne stropne svjetiljke i počnite ga koristiti pomoću daljinskog upravljača ili zidnog prekidača. Bez uparivanja, bez mobilne aplikacije – samo ga raspakirajte, instalirajte i upravljajte njime pomoću daljinskog upravljača ili zidnog prekidača. Odaberite željene scene ili razine zatamnj enja samo jednim klikom. Ovo svjetlo ima ugrađeni memorijski čip koji će zapamtiti vašu posljednju postavku rasvjete, tako da uvijek možete zadržati svoju omiljenu scenu.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Mogućnost prigušivanja: Da

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Plastika

Trajnost

- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 20 godina
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 20.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Baterije u kompletu: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Da
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Da

Značajke svjetla

- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2200–6500 K
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 2
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 125 lm/W

Razno

- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropne svjetiljke
- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne značajke: Prigušivo, Daljinski upravljač, Prilagodljiva bijela, Topli sjaj

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 140 mA

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,8 kg
- Ukupna visina: 20 mm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Promjer: 291 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 2000 (@2700K)
- Boja svjetla: 2200 – 6500 K
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- IP šifra: IP20 | Zaštita za prste
- Klasa zaštite: II. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8721103060747
- Neto težina: 0,68 kg
- Bruto težina: 0,85 kg
- Visina: 29,5 cm
- Dužina: 4,8 cm
- Širina: 29,5 cm



Datum izdavanja:
2025-09-20
Verzija: 0.494

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com