

# PHILIPS

Hammock falilámpa 60 W E27, fényforrás nélkül

myGarden

Fényforrás nélkül

Fekete

Vízálló



01643/30/PN



## Hozzon létre varázslatos szabadtéri pillanatok

Vigye ki a vintage stílust a szabadtérre ezzel a fekete kivitelű Philips myGarden falilámpával. A retró kialakítású lámpával stílusosan élvezheti a szabadtéri pillanatok. A kiváló minőségű anyagok és a fekete színű borítás tökéletesen illik egyéni stílusához.

### **Szabadtéri használatra**

- Kiváló minőségű anyagok

### **Különleges jellemzők**

- Időjárásálló

### **Élvezze az életet a szabadban**

- Teremtse stílusos és barátságos hangulatot

# Fénypontok

## Kiváló minőségű anyagok

A Philips kültéri lámpa kiváló minőségű anyagokból készült, pazar kivitelezéssel. A lámpatest szilárd, ellenáll a rozsdásodásnak is bármilyen időjárás esetén, és hosszan tartó használatot biztosít.

## Teremtsen stílusos hangulatot

Ez a kültéri lámpa követi az aktuális trendeket és életstílust, hatékonyan beleolvad a külső térbe, és megteremti azt a fénykörnyezetet, amiről mindig is álmodott.

## Időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten nedves kültéri helyszínekre tervezték és szigorú teszteknek vetették alá a vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. A lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védett a ráfröccsenő vízzel szemben; a termék kültéren a legáltalánosabb használatra alkalmas, ideális fényforrás.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Nem

## Kert

- Kert: Kert és terasz

## A fény jellemzői

- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 102

**Egyéb**

- Különösen a következőre tervezve::  
Kert, Patio
- Stílus: Classic
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Vízálló

**A termék méretei és tömege**

- Nettó tömeg: 0,850 kg
- Teljes magasság: 237 mm
- Teljes hossz: 300 mm
- Teljes szélesség: 366 mm

**Szervíz**

- Jótállás: 2 év

**Műszaki adatok**

- Fényforrás típusa: LED
- Hálózati tápellátás: 50 Hz
- A mellékelt fényforrás energiaosztálya: fényforrás nélkül
- Foglalat/fejelés: E27
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: -
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- Cserélhető fényforrás: Igen
- A fényforrások száma: 1

**A fényforrás**

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

**A következőket támogatja**

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8718696156759
- Nettó tömeg: 0,85 kg
- Bruttó tömeg: 1,25 kg
- Magasság: 37,8 cm
- Hosszúság: 25,3 cm
- Szélesség: 25,3 cm



Kiadás dátuma:  
2026-05-30  
Verzió: 0.509

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)