

PHILIPS


Raindrop fali lámpa 60 W E27, fényforrás nélkül

myGarden

Fényforrás nélkül

Antracit

Vízálló



01652/52/PN



Gyönyörködjön a kertjében

Hozzon létre eredeti kültéri helyszínt ezzel a gyönyörű Philips myGarden patinás ezüst fali lámpával! Kiváló minőségű alumíniumból készült, és energiatakarékos, meleg fehér fényel világítja meg elbűvölő kertjét vagy teraszát.

Tapasztalja meg a kültéri világítást egyszerűen

- IP44 – időjárásálló

Fénypontok

IP44 – időjárásálló



Ezt a Philips passzív infravörös érzékelőt kifejezetten párás kültéri helyszínekre tervezték és szigorú teszteknek vetették alá a vízhatlanság biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét. Ez az érzékelő IP44-es védelemmel van

ellátva: ez óvja a fröccsenő víztől, és ideális általános kültéri használatra.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Antracit
- Anyag: Fém

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Nem

Kert

- Kert: Kert és terasz

A fény jellemzői

- Fényhasznosítás (névleges)
(névleges): 116

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Kert, Patio
- Stílus: Classic
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Vízálló

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 1,500 kg
- Teljes magasság: 428 mm
- Teljes hossz: 300 mm
- Teljes szélesség: 381 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényforrás típusa: LED
- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz
- A mellékelt fényforrás energiaosztálya: fényforrás nélkül
- Foglalat/fejelés: E27
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: -
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- Cserélhető fényforrás: Igen
- A fényforrások száma: 1

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak:
Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696169865
- Nettó tömeg: 1,5 kg
- Bruttó tömeg: 2,2 kg
- Magasság: 43,3 cm
- Hosszúság: 27 cm
- Szélesség: 27 cm



Kiadás dátuma:
2026-05-30
Verzió: 0.483

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com