

PHILIPS

Fali lámpa

myGarden

Veranda

inox



16411/47/16



Mindig világosságra érhet haza

Tegye emlékezetessé a különleges alkalmakat ezzel a nagyszerű, rozsdamentes acélból készült Philips myGarden fali lámpával. Kialakítása elegáns, és meleg, fehér, energiatakarékos fényt biztosít. Üdvözlő fényáradat biztosítja, hogy biztonságosan bejusson az otthonába.

Érezze magát üdvözölve otthon fényekkel

- Barátságos és megnyugtató fény
- Egyszerűen beállítható érzékelő

Vigyen stílust kertjébe fényekkel

- Dekoratív kültéri világítás
- Válassza a modern stílushoz
- Válasszon kültéri fali lámpát
- Kiváló minőségű rozsdamentes acél és kiváló szintetikus anyagok

Világítsa meg a kertet kiváló minőségű lámpákkal


- Energiatakarékos
- Mindig tartozék a Philips fényforrás
- Nagy teljesítményű világítás

Tapasztalja meg a kültéri világítást egyszerűen

- Időjárásálló

Fénypontok

Barátságos és megnyugtató fény



A mozgásérzékelő automatikusan bekapcsol, amikor Ön haza érkezik, illetve tudja Önnel, ha jön valaki.

Egyszerűen beállítható érzékelő



Az egyszerű beállítási eljárás révén könnyen beállíthatja, hogy mikor és mennyi ideig kapcsolja fel az automatikus érzékelő a világítás(oka)t.

Dekoratív kültéri világítás

A kültéri világítás még szebbé teheti a kertet vagy egyéb kültéri helyszínt, megvilágítva a szemet gyönyörködtető részeket, stílusos fényt szolgáltatva a járdaösvényeknek, illetve tökéletes hangulatot teremthet a barátokkal és családtagokkal eltöltött különleges estékhez. Ezért hozta létre a Philips a myGarden termékcsaládot, mely a stílust és praktikumot ötvöző, lenyűgözően mutatós kültéri lámpák választékát kínálja, így Ön saját stílusában hozhatja ki a kültéri helyszínekből a lehető legtöbbet.

Válassza a modern stílushoz

Ez az Európában tervezett lámpa egyedülálló vonalvezetésével segít a modern stílusú kültéri helyszínek kialakításában.

Válasszon kültéri fali lámpát

Hozza ki a legtöbbet a kültéri helyszínből ezzel a fali lámpával, amely tökéletes a bejárati ajtó melletti területre vagy a terasz falaira.

Kiváló minőségű anyagok

Ez a Philips lámpa kifejezetten kültérre készült. Kifejezetten strapabíró, hosszú élettartamú anyagokból készült, így éjről éjre megbízhatóan megvilágítja a kertet. Kiváló minőségű rozsdamentes acélból és kiváló szintetikus anyagokból készült.

Energiatakarékos



Ez a Philips lámpa a hagyományos fényforrásokhoz képest energiatakarékosabb, így kisebb lesz a villanyszámlája; vagyis pénzt takarít meg amellet, hogy óvja környezetét.

Mindig tartozék a Philips fényforrás



A csomag kiváló minőségű Philips EcoLamp energiatakarékos fényforrásokat tartalmaz a legjobb fényhatás eléréséhez.

Nagy teljesítményű világítás

A kültéri lámpa erőteljes, meleg fehér fényt áraszt. Ragyogó fény a kert vagy terasz megvilágításához.

Időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten nedves kültéri helyszínekre tervezték és szigorú teszteknek vetették alá a vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. A lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védett a ráfröccsenő vízzel szemben; a termék kültéren a legáltalánosabb használatra alkalmas, ideális fényforrás.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: Fém

Tartósság

- Névleges élettartam: 10 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Nem
- Mozgásérzékelő: Igen

Kert

- Kert: Előkert

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,830 kg
- Teljes magasság: 180 mm
- Teljes hossz: 102 mm
- Teljes szélesség: 125 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama (rejtett): 1 320
- A mellékelt fényforrás fényárama: 1 320
- A fényforrás a következő teljesítményű hagyományos fényforrásnak felel meg:: 95
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: meleg fehér
- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz
- A mellékelt fényforrás energiaszála: A
- Foglalat/fejelés: E27
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 20 W
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 20
- IP-kód: IP44 | Kábelek behatolása és fröccsenő víz ellen védett
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű
- Cserélhető fényforrás: Igen
- A fényforrások száma: 1

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8718291442516
- Nettó tömeg: 0,83 kg
- Bruttó tömeg: 1,03 kg
- Magasság: 143 mm
- Hosszúság: 103 mm
- Szélesség: 183 mm



Kiadás dátuma:
2025-09-13
Verzió: 0.441

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com