

PHILIPS

Parterre lábazati/
járda világítás 7,5 W

myGarden

2700 K

Fekete

Vízálló



16481/30/PO



Élvezze a gyönyörűen megvilágított kertet

A fekete színű Philips Parterre LED kültéri sétányvilágító lámpánál egy fénykocka függ egy tartós alumíniumöntvény tartókeret belsejében. Az ötletes forma szórt meleg fehér fénysugarakkal ragyogja be a járdákat és a kinti nyílt tereket.

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Kiváló minőségű LED-világítás

Szabadtéri használatra

- Kiváló minőségű alumínium és kiváló szintetikus anyagok

Különleges jellemzők

- Időjárásálló

Fénypontok

Kiváló minőségű LED-világítás

Ennek a Philips lámpának a LED-izzója a Philips egyedi fejlesztésű megoldása. Azonnal bekapcsol, optimális fényerőt biztosít, és kiemeli otthona élénk színeit.

Kiváló minőségű anyagok

Ez a Philips lámpa kifejezetten kültérre készült. Kifejezetten strapabíró, hosszú élettartamú anyagokból készült, így éjről éjre megbízhatóan megvilágítja a kertet. Kiváló minőségű öntött alumíniumból és kiváló szintetikus anyagokból készült.

Időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten nedves kültéri helyszínekre tervezték és szigorú teszteknek vetették alá a vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por,

a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. A lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védett a ráfröccsenő vízzel szemben; a termék kültéren a legáltalánosabb használatra alkalmas, ideális fényforrás.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém

Tartósság

- Névleges élettartam: 25 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen

Kert

- Kert: Kert és terasz

A fény jellemzői

- Fényhasznosítás (névleges)
- (névleges): 100

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Lábazati /járdavilágítás
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Vízálló

Energiafogyasztás

- Teljesítmény: 7,5

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 1,160 kg
- Teljes magasság: 400 mm
- Teljes hossz: 100 mm
- Teljes szélesség: 100 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 800 lm
- Fényforrás típusa: LED
- Hálózati tápellátás: 50 Hz
- A mellékelt fényforrás energiaszáma: F
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű
- Cserélhető fényforrás: Nem
- A fényforrások száma: 1

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696158852
- Nettó tömeg: 1,16 kg
- Bruttó tömeg: 1,31 kg
- Magasság: 45,5 cm
- Hosszúság: 11 cm
- Szélesség: 11 cm



Kiadás dátuma:
2026-07-04
Verzió: 0.533

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com