

PHILIPS

Alpenglow fali lámpa 60 W E27, fényforrás nélkül

myGarden

Fényforrás nélkül

Fekete

Vízálló



16495/30/PN



Élvezze a gyönyörűen megvilágított kertet

Hozzon létre vonzó fókuszpontot a bejáratnál ezzel a lefelé világító fekete színű Philips Alpenglow fali lámpával. Kiváló minőségű alumíniumból készül, és időjárásálló. Csak élveznie kell a kertjében eltöltött időt.

Vigyen stílust kertjébe

- Kiváló minőségű alumínium és kiváló szintetikus anyagok

Különleges jellemzők

- Könnyű beállítás
- Időjárásálló

Élvezze az életet a szabadban

- Teremtsen stílusos és barátságos hangulatot

Fénypontok

Kiváló minőségű anyagok

Ez a Philips lámpa kifejezetten kültérre készült. Kifejezetten strapabíró, hosszú élettartamú anyagokból készült, így éjről éjre megbízhatóan megvilágítja a kertet. Kiváló minőségű öntött alumíniumból és kiváló szintetikus anyagokból készült.

Könnyű beállítás



A lámpatest felszerelése időnként nehézkes lehet. A Philips kültéri lámpák kialakításakor azonban arra törekedtünk, hogy megkönnyítsük a dolgát. A könnyű felszerelés érdekében a termékhez egy torx kulcsot mellékelünk.

Időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten nedves kültéri helyszínekre tervezték és szigorú teszteknek vetették alá a vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. A lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védett a ráfröccsenő vízzel szemben; a termék kültéren a legáltalánosabb használatra alkalmas, ideális fényforrás.

Teremtsen stílusos hangulatot

Ez a kültéri lámpa követi az aktuális trendeket és életstílust, hatékonyan beleolvad a külső térbe, és megteremti azt a fénykörnyezetet, amiről mindig is álmodott.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Nem

Kert

- Kert: Kert és terasz

Egyéb

- Különösen a következőre tervezték: Kert, Patio
- Stílus: Classic
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Vízálló

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,784 kg
- Teljes magasság: 179 mm
- Teljes hossz: 174 mm
- Teljes szélesség: 200 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényforrás típusa: LED
- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: fényforrás nélkül
- Foglalat/fejelés: E27
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: -
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- Cserélhető fényforrás: Igen
- A fényforrások száma: 1

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696158159
- Nettó tömeg: 0,78 kg
- Bruttó tömeg: 0,9 kg
- Magasság: 19,1 cm
- Hosszúság: 18,6 cm
- Szélesség: 20,6 cm



Kiadás dátuma:
2026-05-30
Verzió: 0.526

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezenek alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com