

PHILIPS

Python fali lámpa
5,5 W

myGarden


2700 K

Inox

Vízálló



17324/47/16



Mindig világosságra érhet haza

Ez az ívelt, rozsdamentes acélból készült Philips Python LED kültéri fali lámpa bőséges, szórt meleg fehér fényt vetít felfelé és lefelé a kültéri falra. Az elegáns elülső panelek is megvilágítást biztosítanak. Az Ön személyes biztonsága érdekében mozgásérzékelővel rendelkezik.

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Energiatakarékos
- Kiváló minőségű LED-világítás
- Hosszú, akár 25 évnyi élettartam
- Meleg fehér fény
- A Philips 5 év garanciát nyújt a LED modulra és meghajtóra.

Kertjéhez tervezve

- Mozcásérzékelő a kényelem és biztonság érdekében
- IP44 – időjárásálló

Fénypontok

Energiatakarékos



Ez a Philips energiatakarékos lámpa a hagyományos fényforrásokhoz képest energiatakarékosabb, így kisebb lesz a villanyszámlája; vagyis pénzt takarít meg amellet, hogy óvja környezetét.

Kiváló minőségű LED-világítás




A Philips lámpa LED-technológiája a Philips egyedi fejlesztésű megoldása. Azonnal bekapcsol, optimális fényerőt biztosít, és kiemeli otthona élénk színeit.

Hosszú élettartam



Egy fényforrás, amelyben megbízhat. Az ebben a Philips LED lámpában alkalmazott LED-izzó akár 25 000 órás élettartamot is biztosít (ami 3 órás napi átlagos használat esetében 25 évet és legalább 13 000 be- és kikapcsolást jelent). Hihetetlenül kellemes gondolat, ha tudja, hogy az otthonában tökéletes hangulatot biztosító fényforrás sem karbantartást, sem izzócserét nem igényel.

Meleg fehér fény



A fény különböző színhőmérséklettel rendelkezik, melynek a Kelvin (K) a mértékegysége. Az alacsony Kelvin értékkel rendelkező lámpák meleg, otthonosabb fényt bocsátanak ki, míg a magas Kelvin értékkel rendelkezők hideg fényt sugároznak. Ez a Philips lámpa meleg, fehér fényt ad az otthonos hangulat megteremtése érdekében.

5 év garancia a LED-rendszerre



A lámpára érvényes általános 2 év garancián felül a Philips 5 év garanciát nyújt a LED-rendszerre, ami alatt a lámpában található LED-modul és a meghajtó értendő.

Tartozék mozgásérzékelővel



A mozgásérzékelő gondoskodik arról, hogy hazatértekor Önt fény üdvözzölje, vagy tudassa Önnel, ha vendége érkezik. Amikor az érzékelő érzékeli a mozgást, a lámpa automatikusan bekapcsol.

IP44 – időjárásálló

Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra tervezték. Szigorú teszteknek vetették alá a vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. Ez a kültéri lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védve van a ráfröccsenő

víz ellen, ez a termék a leggyakoribb és a legideálisabb általános kültéri használatra.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: Fém

Tartósság

- Névleges élettartam: 25 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen
- Mozcásérzékelő: Igen

Kert

- Kert: Kert és terasz

A fény jellemzői

- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 112 lm/W

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Vízálló

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,470 kg
- Teljes magasság: 215 mm
- Teljes hossz: 171 mm
- Teljes szélesség: 96 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 600 lm
- Hálózati tápellátás: 50 Hz
- A mellékelt fényforrás energiaosztálya: F
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 6 W
- IP-kód: IP44 | Kábelek behatolása és fröccsenő víz ellen védett
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű
- Cserélhető fényforrás: Nem
- A fényforrások száma: 1

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8718696131657
- Nettó tömeg: 0,47 kg
- Bruttó tömeg: 0,61 kg
- Magasság: 23,6 cm
- Hosszúság: 10,6 cm
- Szélesség: 18,1 cm



Kiadás dátuma:
2025-09-13
Verzió: 0.400

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com