

# PHILIPS

Hedgehog falilámpa 42  
W E27, fényforrás nélkül

myGarden

Fényforrás nélkül

Szürke

Vízálló



17337/87/PN



## Élvezze a gyönyörűen megvilágított kertét

Az alumíniumöntvényből készült Philips Hedgehog falilámpa stílust és magabiztos erőt kölcsönöz a falnak. A fényt felfelé és lefelé sugározza a lenyűgöző, egész falat elárasztó hatás érdekében. Önnek csak élveznie kell a kertjében eltöltött időt.

### Vigyen stílust kertjébe

- Kiváló minőségű alumínium és kiváló szintetikus anyagok

### Különleges jellemzők

- Könnyű beállítás
- Időjárásálló

### Élvezze az életet a szabadban

- Teremtsen stílusos és barátságos hangulatot

# Fénypontok

## Kiváló minőségű anyagok

Ez a Philips lámpa kifejezetten kültérre készült. Kifejezetten strapabíró, hosszú élettartamú anyagokból készült, így éjről éjre megbízhatóan megvilágítja a kertet. Kiváló minőségű öntött alumíniumból és kiváló szintetikus anyagokból készült.

## Könnyű beállítás



A lámpatest felszerelése időnként nehézkes lehet. A Philips kültéri lámpák kialakításakor azonban arra törekedtünk, hogy megkönnyítsük a dolgát. A könnyű felszerelés érdekében a termékhez egy torx kulcsot mellékelünk.

## Időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten nedves kültéri helyszínekre tervezték és szigorú teszteknek vetették alá a vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. A lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védett a ráfröccsenő vízzel szemben; a termék kültéren a legáltalánosabb használatra alkalmas, ideális fényforrás.

## Teremtsen stílusos hangulatot

Ez a kültéri lámpa követi az aktuális trendeket és életstílust, hatékonyan beleolvad a külső térbe, és megteremti azt a fénykörnyezetet, amiről mindig is álmodott.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Szürke
- Anyag: Fém

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Nem

## Kert

- Kert: Kert és terasz

## A fény jellemzői

- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 100

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Vízálló

**A termék méretei és tömege**

- Nettó tömeg: 0,709 kg
- Teljes magasság: 91 mm
- Teljes hossz: 160 mm
- Teljes szélesség: 182 mm

**Szerviz**

- Jótállás: 2 év

**Műszaki adatok**

- Fényforrás típusa: LED
- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz
- A mellékelt fényforrás energiaosztálya: fényforrás nélkül
- Foglalat/fejelés: E27
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: -
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű
- Cserélhető fényforrás: Igen
- A fényforrások száma: 1

**A fényforrás**

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

**A következőket támogatja**

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8718696157046
- Nettó tömeg: 0,71 kg
- Bruttó tömeg: 0,8 kg
- Magasság: 21,1 cm
- Hosszúság: 9,5 cm
- Szélesség: 16,6 cm



Kiadás dátuma:  
2026-05-30  
Verzió: 0.393

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)