

# PHILIPS

Petronia falilámpa  
12 W

myGarden

2700 K

Antracit

Vízálló



17395/93/PO



## Mindig világosságra érhet haza

A Philips Petronia LED kültéri lámpatest tartós, kiváló minőségű antracit alumíniumból készül. Erőteljes és diffúz meleg fehér fénye van, és a mozgásérzékelő automatikusan bekapcsolja, ha valaki a közelben van.

### Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Energiatakarékos

### Vigyen stílust kertjébe

- Kiváló minőségű alumínium és kiváló szintetikus anyagok

### Speciális lámpa szabadtéri használatra

- Nagy teljesítményű LED
- A Philips 5 év garanciát nyújt a LED modulra és meghajtóra.

### Különleges jellemzők

- Mozgásérzékelő a kényelem és biztonság érdekében
- Időjárásálló
- Hosszú élettartam

# Fénypontok

## Energiatakarékos



Ez a Philips lámpa a hagyományos fényforrásokhoz képest energiatakarékosabb, így kisebb lesz a villanszámlája; vagyis pénzt takarít meg amellet, hogy óvja környezetét.

### Kiváló minőségű anyagok

Ez a Philips lámpa kifejezetten kültérre készült. Kifejezetten strapabíró, hosszú élettartamú anyagokból készült, így éjről éjre megbízhatóan megvilágítja a kertet. Kiváló minőségű öntött alumíniumból és kiváló szintetikus anyagokból készült.

### Nagy teljesítményű LED



A Philips kültéri lámpacsalád a legkorszerűbb LED-technológiára épül, amely erős fényáramot, kiváló fényminőséget és hosszú élettartamot tesz lehetővé.

## 5 év garancia a LED-rendszerre



A lámpára érvényes általános 2 év garancián felül a Philips 5 év garanciát nyújt a LED-rendszerre, ami alatt a lámpában található LED-modul és a meghajtó értendő.

### Tartozék mozgásérzékelővel



A mozgásérzékelő gondoskodik arról, hogy hazatértekor Önt fény üdvözölje, vagy tudassa Önnel, ha vendége érkezik. Amikor az érzékelő érzékeli a mozgást, a lámpa automatikusan bekapcsol.

## Időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten nedves kültéri helyszínekre tervezték és szigorú teszteknek vetették alá a vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. A lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védett a ráfröccsenő vízzel szemben; a termék kültéren a legáltalánosabb használatra alkalmas, ideális fényforrás.

### Hosszú élettartam



A Philips LED fényforrások élettartama átlagosan akár 25 000 óra is lehet (ami átlagosan 25 évnek felel meg 3 óra/nap átlagos használat és legalább 13 000 be- és kikapcsolási ciklus mellett).

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Antracit
- Anyag: Fém

## Tartósság

- Névleges élettartam: 25 000

**Környezetvédelem**

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

**További funkcióval/tartozékkal**

- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen
- Mozgásérzékelő: Igen

**Kert**

- Kert: Kert és terasz

**A fény jellemzői**

- Színhőmérséklet: 2700 K
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 116

**Egyéb**

- Különösen a következőre tervezve:: Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Vízálló

**Energiafogyasztás**

- Teljesítmény: 12

**A termék méretei és tömege**

- Nettó tömeg: 0,660 kg
- Teljes magasság: 227 mm
- Teljes hossz: 190 mm
- Teljes szélesség: 60 mm

**Szerviz**

- Jótállás: 2 év

**Műszaki adatok**

- A fényforrás a következő teljesítményű hagyományos fényforrásnak felel meg:: 83
- A lámpa teljes fényárama: 1200 lm
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Meleg fehér fény
- Hálózati tápellátás: 50 Hz
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: F
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű
- Cserélhető fényforrás: Nem
- A fényforrások száma: 1

**A fényforrás**

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

**A következőket támogatja**

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8718696165973
- Nettó tömeg: 0,66 kg
- Bruttó tömeg: 0,77 kg
- Magasság: 24,4 cm
- Hosszúság: 7,1 cm
- Szélesség: 19,6 cm



Kiadás dátuma:  
2026-05-30  
Verzió: 0.542

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)