

PHILIPS

Econic oszlopos
kialakítású kültéri lámpa

Hue White and color
ambiance

Integrált LED

Fehér és színes fény

Hálózati tápellátású

Intelligens szabályozás Hue
Bridge-dzsel*



17442/30/P7



Korlátlan lehetőségek

Terjessze ki Hue rendszerét kültérre is! Az Econic oszlopos kialakítású lámpa csatlakoztatható a meglévő Hue bridge rendszeréhez, amelynek köszönhetően élvezheti az otthontól távoli vezérlési és az ütemezési funkciót, és létrehozhat bármilyen hangulatot. A Hue bridge nem tartozéka a lámpának.

Korlátlan lehetőségek

- Fesse át külső területeit 16 millió színnel
- Lazuljon el meleg-hideg árnyalatú fehér fényekkel
- Különleges fény különleges alkalmakra

Egyszerű vezérlés és kényelem

- Időzítők beállítása a kényelem érdekében
- Egyéni vezérlés
- Intelligens vezérlés otthonról és házon kívülről egyaránt
- Állítsa be úgy a világítást, hogy hazaérkezéskor fény köszöntse Önt!

Teljes körű vezérlés okos eszközről a Hue Bridge segítségével

- Philips Hue bridge szükséges

Kifejezetten kültérre tervezve

- Időjárásálló (IP44)
- Kiváló minőségű alumínium és hőkezelt üveg
- Magas fényerő


Fénypontok

Fesse át külső területeit



A Philips Hue kültéri világítással nincsenek korlátok, a varázslat megvalósítható! Játsszon el a 16 millió színnel és a fehér fény minden árnyalatával a kívánt hatás létrehozásához. Megvilágítással emeljen ki tárgyakat, fákat vagy utakat. Használja a Hue alkalmazást, mentse el kedvenc fénybeállításait, és ujjának egyetlen érintésével hívja elő őket, amikor csak akarja.

A melegtől a hideg fehér fényig változtatható



Tegye szebbé az estéit a Philips Hue kültéri világítással. Állítsa be a megfelelő hangulatot a teraszán, az erkélyen vagy a tornácon, és élvezze a pihenést. Élvezze a fehér fény árnyalatait a nyári nap meleg, fehér fényétől a tél jeges hófehér színéig, az évszakok hangulatának megfelelően.

Különleges fény különleges alkalmakra



Az ünnepi hangulat itt kezdődik – az intelligens fénnel! Használja Philips Hue lámpáit, hogy otthonát ünnepi élménnyé alakítsa: fényes piros és zöld karácsonyra, finom pasztell tavaszra, vagy akár félelmetes, ragyogó lila, hogy az ön legyen a környék legkísértetesebb háza Halloweenkor.

Időzítők beállítása a kényelme érdekében



Élvezze a hosszú, szabadban töltött estéket, fejezze be a kerti munkát, vagy vigye ki a szemetet naplemente után. Programozza Philips Hue rendszerét a világítás be- és kikapcsolására egy megadott menetrend szerint, vagy aktiválja a napnyugta/napkelte programot. Természetesen hasonló módon lehet a fényeket kikapcsolni vagy tompítani is. Soha többé nem kell aggódnia amiatt, hogy bekapcsolva felejtette-e a világítást otthon!

Egyéni vezérlés



Csatlakoztassa a Philips Hue lámpát a Bridge rendszerhez, és fedezze fel a végtelen lehetőségeket. Vezérelje a fényeket az okostelefonjáról vagy táblagépéről a Philips Hue alkalmazással, vagy illessze hozzá a beltéri kapcsolókat a rendszeréhez a fények módosításához. Állítsa be az időzítőket, értesítéseket, riasztásokat és sok más lehetőséget a teljes körű Philips Hue-élmény érdekében. A Philips Hue használható az Amazon Alexa, az Apple HomeKit és a Google Assistant szolgáltatásokkal is, amelyekkel hanggal vezérelheti a lámpáit.

Intelligens vezérlés otthonról és házon kívülről egyaránt



Világítsa ki kertjét, és nézzon körül benne. Ha kültéri fényforrásait rákapcsolja a Hue Bridge rendszerre, ízlése szerint tudja szabályozni a kültéri fényeket. A Philips Hue kültéri érzékelővel vagy a beltéri világítás távvezérlési lehetőségeivel, például a Philips Hue alkalmazással vagy hangvezérléssel (Amazon Alexa, Apple HomeKit vagy Google Segéd) a kültéri világítást is szabályozhatóatja. Készíthet és futtathat olyan világítási programot, amely azt a látszatot kelti, hogy otthon tartózkodik. Irányítsa kültéri fényforrásait otthona kényelméből – vagy a világ bármely pontjáról.

Állítsa be úgy a világítást, hogy fény fogadjon




Élje át a kényelmet, hogy a fények automatikusan bekapcsolnak, amikor megérkezik, és kikapcsolnak, amikor elmegy otthonról. Amikor az autóból kiszáll, vagy amikor belép az épületbe, mindenhol a megfelelő világítás komfortjával találkozik. Használja a Philips Hue kültéri érzékelőt, vagy állítsa be a Hue alkalmazásban az Otthon vagy a Távolsági módot, hogy bekapcsolja az összes lámpát, vagy rábízhatja a kapcsolást a Helymeghatározás módra, amelyhez még gombnyomásra sincs szükség. Ilyen egyszerű az egész.

Philips Hue bridge szükséges




Csatlakoztassa Philips Hue lámpáit a Bridge-hez, vagy szabályozza őket okostelefonjáról vagy táblagépéről a Philips Hue alkalmazáson keresztül. Vagy szabályozhatóatja világítását a Philips Hue beltéri kapcsoló ki- és bekapcsolásával, illetve a fényerő szabályozásával is.

Időjárásálló (IP44)



Ezt a Philips Hue kültéri lámpatestet kifejezetten kültéri használatra tervezték, és szigorú teszteknek vetették alá a megfelelő üzembiztonság érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. A lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védett a bármilyen irányból ráfröccsenő vízzel szemben. A termék kültéren a legáltalánosabb használatra alkalmas; ideális fényforrás.

kiváló minőségű alumínium és üveg



A termékek kimondottan kültéri használatra készültek. Kiváló minőségű alumíniumot és hőkezelt üveget használunk a kültéri körülmények közötti legjobb használhatóság eléréséhez. Az anyagokat intelligens módon használjuk fel a rádiófrekvencia optimalizálására.

Magas fényerő



A Philips Hue lámpa fényereje elegendő az egész kert kényelmes megvilágításához. A Philips Hue lámpa segítségével megvilágíthatja a bejáratozatokat, többféle hangulatot alakíthat ki, és a pillanatnak megfelelő hangulatbeállítással magasabb szintre emelheti a kültéri megvilágítás fogalmát.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Üveg

További funkcióval/tartozékkal

- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Típus: Oszlopos/talapzatos kialakítás

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 2,120 kg
- Magasság: 100 cm
- Hosszúság: 16,3 cm
- Szélesség: 16,3 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényáram 4000 kelvinen: 1 140 lm
- Élettartama akár: 25 000 h
- Színhőmérséklet: 2000–6500 Hue White Color Ambiance
- Hálózati tápellátás: Feszültség: 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- Fényforrások száma: 1
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 15 W
- IP-kód: IP44, freccsenő víz ellen védett
- Védelmi osztály: I – földelt
- A fényforrás cserélhetősége: Nem cserélhető LED-fényforrás
- A működtető szerelvény cserélhetősége: Nem cserélhető működtetőszerelvény
- Fényáram 2700 kelvinen: 1 040 lm

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8718696170601
- Nettó tömeg: 2,12 kg
- Bruttó tömeg: 2,96 kg
- Magasság: 865 mm
- Hosszúság: 207 mm
- Szélesség: 322 mm
- Cikkszám (12NC): 915005732701



Kiadás dátuma:
2024-04-17
Verzió: 0.449

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com