

PHILIPS

Virginia
mozgásérzékelő

VIRGINIA fekete

Fekete

Vízálló

17476/30/PN



Mindig világosságra érhet haza

Ez a fekete Philips Virginia mozgásérzékelő többféle felszerelési lehetőséggel, széles érzékelési tartománnyal és két irányba szabadon állítható érzékelőfejjel rendelkezik. Állítsa be igény szerint, és tegye biztonságosabbá az estéket egyedi nappali/éjszakai funkciójával!

Speciális lámpa szabadtéri használatra

- Mozgásérzékelő a kényelem és biztonság érdekében
- Kézi felülbírálás

Különleges jellemzők

- Többféle felszerelési lehetőség

Érezze magát üdvözölve otthon fényekkel

- Egyszerűen beállítható érzékelő
- Magas maximális terhelés (1000 W hagyományos és 200 W LED-izzókkal)

Tapasztalja meg a kültéri világítást egyszerűen

- IP44 – időjárásálló
- Kiváló minőségű szintetikus anyagok


Fénypontok

Tartozék mozgásérzékelővel



A mozgásérzékelő gondoskodik arról, hogy hazatértekor Önt fény üdvözölje, vagy tudassa Önnel, ha vendége érkezik. Amikor az érzékelő érzékeli a mozgást, a lámpa automatikusan bekapcsol.

Kézi felülbírálás Többféle felszerelési lehetőség Egyszerűen beállítható érzékelő



Az egyszerű beállítási eljárás révén könnyen beállíthatja, hogy mikor és mennyi ideig kapcsolja fel az automatikus érzékelő a világítás(oka)t.

Magas maximális terhelés (1000 W hagyományos és 200 W LED-izzókkal) IP44 – időjárásálló



Ezt a Philips passzív infravörös érzékelőt kifejezetten párás kültéri helyszínekre tervezték és szigorú teszteknek vetették alá a vízhatlanság biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét. Ez az érzékelő IP44-es védelemmel van ellátva: ez óvja a fröccsenő víztől, és ideális általános kültéri használatra.

Kiváló minőségű szintetikus anyagok

Ez a Philips passzív infravörös érzékelő kifejezetten kültérre készült. Strapabíró, hosszú élettartamra tervezve. Kiváló minőségű szintetikus anyagokból készült.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Névleges élettartam: 25 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Nem

Kert

- Kert: Kert és terasz

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Kiegészítők
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Vízálló

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,146 kg
- Teljes magasság: 94 mm
- Teljes hossz: 70 mm
- Teljes szélesség: 104 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényforrás típusa: Nem alkalmazható
- Hálózati tápellátás: 50 Hz
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- Cserélhető fényforrás: Nem

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696176771
- Nettó tömeg: 0,15 kg
- Bruttó tömeg: 0,23 kg
- Magasság: 11,1 cm
- Hosszúság: 7,8 cm
- Szélesség: 10,8 cm



Kiadás dátuma:
2026-05-30
Verzió: 0.501

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com