

# PHILIPS

Virginia  
mozgásérzékelő

VIRGINIA

Szürke

Vízálló

17476/87/PN



## Mindig világosságra érhet haza

Ez a szürke Philips Virginia mozgásérzékelő többféle felszerelési lehetőséggel, széles érzékelési tartománnyal és két irányba szabadon állítható érzékelőfejjel rendelkezik. Állítsa be igény szerint, és tegye biztonságosabbá az estéket egyedi nappali/éjszakai funkciójával!

### **Speciális lámpa szabadtéri használatra**

- Mozgásérzékelő a kényelem és biztonság érdekében
- Kézi felülbírálás

### **Különleges jellemzők**

- Többféle felszerelési lehetőség

### **Érezze magát üdvözölve otthon fényekkel**

- Egyszerűen beállítható érzékelő
- Magas maximális terhelés (1000 W hagyományos és 200 W LED-izzókkal)

### **Tapasztalja meg a kültéri világítást egyszerűen**

- IP44 – időjárásálló
- Kiváló minőségű szintetikus anyagok


# Fénypontok

## Tartozék mozgásérzékelővel



A mozgásérzékelő gondoskodik arról, hogy hazatértekor Önt fény üdvözölje, vagy tudassa Önnel, ha vendége érkezik. Amikor az érzékelő érzékeli a mozgást, a lámpa automatikusan bekapcsol.

## Kézi felülbírálás Többféle felszerelési lehetőség Egyszerűen beállítható érzékelő



Az egyszerű beállítási eljárás révén könnyen beállíthatja, hogy mikor és mennyi ideig kapcsolja fel az automatikus érzékelő a világítás(oka)t.

## Magas maximális terhelés (1000 W hagyományos és 200 W LED-izzókkal) IP44 – időjárásálló



Ezt a Philips passzív infravörös érzékelőt kifejezetten párás kültéri helyszínekre tervezték és szigorú teszteknek vetették alá a vízhatlanság biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét. Ez az érzékelő IP44-es védelemmel van ellátva: ez óvja a fröccsenő víztől, és ideális általános kültéri használatra.

### Kiváló minőségű szintetikus anyagok

Ez a Philips passzív infravörös érzékelő kifejezetten kültérre készült. Strapabíró, hosszú élettartamra tervezve. Kiváló minőségű szintetikus anyagokból készült.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Szürke
- Anyag: Műanyag

## Tartósság

- Névleges élettartam: 25 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

**További funkcióval/tartozékkal**

- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Nem

**Kert**

- Kert: Kert és terasz

**Egyéb**

- Különösen a következőre tervezve:: Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Kiegészítők
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Vízálló

**A termék méretei és tömege**

- Nettó tömeg: 0,150 kg
- Teljes magasság: 94 mm
- Teljes hossz: 70 mm
- Teljes szélesség: 104 mm

**Szervíz**

- Jótállás: 2 év

**Műszaki adatok**

- Fényforrás típusa: Nem alkalmazható
- Hálózati tápellátás: 50 Hz
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- Cserélhető fényforrás: Nem

**A fényforrás**

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

**A következőket támogatja**

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC - termék: 8718696176795
- Nettó tömeg: 0,15 kg
- Bruttó tömeg: 0,24 kg
- Magasság: 11,1 cm
- Hosszúság: 7,8 cm
- Szélesség: 10,8 cm



Kiadás dátuma:  
2026-05-30  
Verzió: 0.335

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)