

# PHILIPS

Puled talajba süllyesztett  
spotlábok/  
leszúrotűk 4,6 W GU10

myGarden

2700 K

Fekete

Vízálló



17481/30/PO



## Élvezze a gyönyörűen megvilágított kertet!

Ez az eredeti stílusú, fekete színű Philips Puled spotlámpa meleg fehér fényével életre kelti az esti kertet a családi vacsorákhoz és a kültéri összejöveteléhez.

### Világítási módok

- Lágy, meleg fehér fény

### Legyen egységes stílusa kültéren

- Kültéri használatra tervezve – IP44 szinten vízálló

### Szabadtéri használatra

- Kiváló minőségű alumínium és valódi üveg

### Különleges jellemzők

- Állítható fejjű spotlámpa
- Egyszerű beállítás minden felhasználási formához

### Vigyén stílust kertjébe fényekkel

- Dekoratív kültéri világítás

# Fénypontok

## Lágy, meleg fehér fény

Teremtse meg a meghitt hangulatot meleg fehér fényvel. Intelligens világítás, amely alkalmazkodik a napi rutinjához.

## Szabadtéri használatra tervezve

Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. Ez a kültéri lámpa IP44 szintet ért el, ami azt jelenti, hogy védett a ráfröccsenő víz ellen. Ennek okán ezt a termékünket gyakran választják általános kültéri használatra, melyre ideális.

## Kiváló minőségű anyagok

Ez a Philips lámpa kifejezetten kültérre készült. Kifejezetten strapabíró, hosszú élettartamú anyagokból készült, így éjjelre megbízhatóan megvilágítja a kertet. Kiváló minőségű sajtolt alumíniumból és valódi üvegből készült.

## Állítható fejú spotlámpa



A spotlámpa fejét mozgatva, forgatva vagy döntve oda irányíthatja a fényt, ahová szeretné.

## Egyszerű beállítás

### Dekoratív kültéri világítás

A kültéri világítás még szebbé teheti a kertet vagy egyéb kültéri helyszínt, megvilágítva a szemet gyönyörködtető részeket, stílusos fényt szolgáltatva a járdaösvényeknek, illetve tökéletes hangulatot teremthet a barátokkal és családtagokkal eltöltött különleges estékhez. Ezért hozta létre a Philips a myGarden termékcsaládot, mely a stílust és praktikumot ötvöző, lenyűgözően mutatós kültéri lámpák választékát kínálja, így Ön saját stílusában hozhatja ki a kültéri helyszínekből a lehető legtöbbet.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Üveg, Alumínium

## Tartósság

- Névleges élettartam: 15 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Határozott fénysugár: Igen
- Szabályozható: Igen
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen

## Kert

- Kert: Kert és terasz

## A fény jellemzői

- Színhőmérséklet: 2700 K

### Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::  
Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Talajba süllyesztett spotlámpák/leszűrőtűskék
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Vízálló

### A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,584 kg
- Teljes magasság: 105 mm
- Teljes hossz: 97 mm
- Teljes szélesség: 97 mm

### Szervíz

- Jótállás: 2 év

### Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama (rejtett):  
395
- A mellékelt fényforrás fényárama:  
395
- A fényforrás a következő teljesítményű hagyományos fényforrásnak felel meg:: 50
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Meleg fehér fény
- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz,  
Feszültség: 220–240 V
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: F
- Foglalat/fejelés: GU10
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 4.6
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- Cserélhető fényforrás: Igen
- A fényforrások száma: 1

### A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

### A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffetek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak:  
Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696176849
- Nettó tömeg: 0,67 kg
- Bruttó tömeg: 0,8 kg
- Magasság: 21 cm
- Hosszúság: 12,5 cm
- Szélesség: 12,5 cm



Kiadás dátuma:  
2026-05-30  
Verzió: 0.623

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)