

PHILIPS

Fali lámpa

Linea

SHELLLINE 3000K

fehér

LED



31237/31/P1



Világos és nyugalmat árasztó

A Philips myLiving Decolinea Shellline szabadonsugárzó fali lámpa a teljesítményt és a megjelenést egyszerű kialakításba foglalja. Hosszú élettartamú LED-technológiájával és akár 15 000 órányi használatlaltal ideális megoldás a hagyományos T5 fénycsövek lecserélésekor.

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Energiatakarékos
- Kiváló minőségű LED-világítás
- Hosszú, akár 15 évnyi élettartam
- A Philips 5 év garanciát nyújt a LED modulra és meghajtóra.

Fénypontok

Energiatakarékos



Ez a Philips energiatakarékos lámpa a hagyományos fényforrásokhoz képest energiatakarékosabb, így kisebb lesz a villanszámlája; vagyis pénzt takarít meg amellet, hogy óvja környezetét.

Kiváló minőségű LED-világítás



Ennek a Philips lámpának a LED-izzója a Philips egyedi fejlesztésű megoldása. Azonnal bekapcsol, optimális fényerőt biztosít, és kiemeli otthona élénk színeit.

Hosszú élettartam



Egy fényforrás, amelyben megbízhat. Az integrált LED-ek által a Philips LED-lámpák hosszú, akár 15 000 órás használatot is lehetővé tesznek (ami 3 órás napi átlagos használat esetében 15 évet és legalább 13 000 be- és kikapcsolást jelent). Hihetetlenül kellemes gondolat, ha tudja, hogy az otthonában tökéletes hangulatot biztosító fényforrás sem karbantartást, sem fényforráscserét nem igényel.

5 év garancia a LED-rendszerre



A lámpára érvényes általános 2 év garancián felül a Philips 5 év garanciát nyújt a LED-rendszerre, ami alatt a lámpában található LED-modul és a meghajtó értendő.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Műanyag

További funkcióval/tartozékkal

- Szórt fényhatás: Igen
- Integrált LED: Igen

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Funkcionális, Konyha
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,205 kg
- Magasság: 3,4 cm
- Hosszúság: 120,5 cm
- Szélesség: 2,8 cm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- A lámpa teljes fényárama: 1800 lm
- Hálózati tápellátás: Feszültség: 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Igen
- Fényforrások száma: 1
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 18 W
- IP-kód: IP20, 12,5 mm-nél nagyobb tárgyak elleni védelem, víz ellen nem védett

- Védelmi osztály: II - kettős szigetelésű

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696163320
- Nettó tömeg: 0,21 kg
- Bruttó tömeg: 0,34 kg
- Magasság: 1 251 mm
- Hosszúság: 39 mm
- Szélesség: 41 mm



Kiadás dátuma:
2025-02-19
Verzió: 0.488

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com