

# PHILIPS

Fali lámpa

Linea

SHELLLINE 3000K

fehér

LED



31238/31/P1



## Világos és nyugalmat árasztó

A Philips myLiving Decolinea Shellline szabadonsugárzó fali lámpa a teljesítményt és a megjelenést egyszerű kialakításba foglalja. Hosszú élettartamú LED-technológiájával és akár 15 000 órányi használatlaltal ideális megoldás a hagyományos T5 fénycsövek lecserélésekor.

### **Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében**

- Energiatakarékos
- Kiváló minőségű LED-világítás
- Hosszú, akár 15 évnyi élettartam
- A Philips 5 év garanciát nyújt a LED modulra és meghajtóra.

# Fénypontok

## Energiatakarékos



Ez a Philips energiatakarékos lámpa a hagyományos fényforrásokhoz képest energiatakarékosabb, így kisebb lesz a villanyszámlája; vagyis pénzt takarít meg amellet, hogy óvja környezetét.

## Kiváló minőségű LED-világítás



Ennek a Philips lámpának a LED-izzója a Philips egyedi fejlesztésű megoldása. Azonnal bekapcsol, optimális fényerőt biztosít, és kiemeli otthona élénk színeit.

## Hosszú élettartam



Egy fényforrás, amelyben megbízhat. Az integrált LED-ek által a Philips LED-lámpák hosszú, akár 15 000 órás használatot is lehetővé tesznek (ami 3 órás napi átlagos használat esetében 15 évet és legalább 13 000 be- és kikapcsolást jelent). Hihetetlenül kellemes gondolat, ha tudja, hogy az otthonában tökéletes hangulatot biztosító fényforrás sem karbantartást, sem fényforráscserét nem igényel.

## 5 év garancia a LED-rendszerre



A lámpára érvényes általános 2 év garancián felül a Philips 5 év garanciát nyújt a LED-rendszerre, ami alatt a lámpában található LED-modul és a meghajtó értendő.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Szintetikus

## Tartósság

- Névleges élettartam: 15 000

## További funkcióval/tartozékkal

- Szórt fényhatás: Igen
- Integrált LED: Igen

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Konyha, Hálószoba, Nappali
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,112 kg
- Magasság: 3,4 cm
- Hosszúság: 60,5 cm
- Szélesség: 2,8 cm

### Szerviz

- Jótállás: 5 év

### Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 900 lm
- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz, Feszültség: 220–240 V
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 9 W
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű
- A fényforrások száma: 1

### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696163337
- Nettó tömeg: 0,11 kg
- Bruttó tömeg: 0,2 kg
- Magasság: 648 mm
- Hosszúság: 39 mm
- Szélesség: 41 mm



Kiadás dátuma:  
2026-06-10  
Verzió: 0.493

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)