

PHILIPS


Wawel mennyezeti
lámpa, 20 W

Mennyezeti lámpák

4000/6500/2700 K

Fehér

Fényerő-
szabályozható; SceneSwitch



31822/31/P5



Hangulatos otthonot teremtő minőségi világítás

Az integrált LED-del ellátott Philips myLiving WAWEL LED mennyezeti lámpa optimalizálja a fényáramot és az egyenletességet. A hangulathoz illeszthető, fokozatosan szabályozható fényerő, memóriafunkcióval.

Fényhatás

- Egyenletes fényeloszlás

Korszerű LED-jelzőfény

- 2700–6500 K között állítható

Energiatakarékos

- 80%-os energiamegtakarítás a hagyományos fényforrásokhoz képest

Fénypontok

Egyenletes fényeloszlás



80%-os energiamegtakarítás



Állítható



Ez a fényforrás akár 80%-os energiamegtakarítást jelenthet a hagyományos fényforrásokhoz képest. Kifizetődő, hiszen évről évre pénzt takarít meg Önnek. Csökkentse villanyszámláját, és kezdje el a megtakarítást azonnal.

A lámpa állítható. Beállíthatja a kívánt fényszínt, a meleg fehér (2700 K) és a hideg nappali fény (6500 K) között.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Dimmelhető: Igen

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém, Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 15 000
- Névleges élettartam: 20 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700-4000-6500 K
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 2
- Fényhasznosítás (névleges)
(névleges): 100

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Konyha, Hálószoba, Étkező, Garázs, Nappali, Iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Szabályozható, SceneSwitch

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 160 mA

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,72 kg
- Teljes magasság: 66 mm
- Teljes hossz: 380 mm
- Teljes szélesség: 380 mm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Átmérő: 380 mm
- A lámpa teljes fényárama: 2000
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Állítható fehér fény
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696162781
- Nettó tömeg: 0,72 kg
- Bruttó tömeg: 1,18 kg
- Magasság: 42,6 cm
- Hosszúság: 7 cm
- Szélesség: 42,6 cm



Kiadás dátuma:
2026-05-30
Verzió: 0.450

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com