

# PHILIPS

Canaval mennyezeti  
lámpa, 18 W

Mennyezeti lámpák

4000 K

Fehér

Fényerő-  
szabályozható; SceneSwitch



32809/31/P3



## Egyetlen lámpatest. Az Ön villanykapcsolója. Három beállítás.

A Philips Canaval LED-es mennyezeti lámpa klasszikus fehér lámpatest, amely bármilyen belső térbe jól illeszkedik, ahol energiahatékony, kiváló minőségű és tartós fényre van szükség. Válassza ki az átkapcsoló fényerőszabályozással a kívánt fényerőt a különböző hangulatokhoz otthonában.

### Egyszerű használat

- A sima felületnek köszönhetően egyszerű tisztítás

### Fényhatás

- Egyenletes fényeloszlás

### Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Hosszú, akár 15 évnyi élettartam

### Korszerű LED-jelzőfény

- Magas fényerő

### Energiatakarékos

- Integrált LED, a rendszer részeként
- 80%-os energiamegtakarítás

**Három fénybeállítás**

- Változtassa meg a hangulatot egy gombnyomással a meglévő fénykapcsolón

# Fénypontok

## Egyszerű karbantartás



## Egyenletes fényeloszlás



## Hosszú élettartam



Egy fényforrás, amelyben megbízhat. Az integrált LED-ek által a Philips LED-lámpák hosszú, akár 15 000 órás használatot is lehetővé tesznek (ami 3 órás napi átlagos használat esetében 15 évet és legalább 13 000 be- és kikapcsolást jelent). Hihetetlenül kellemes gondolat, ha tudja, hogy az otthonában tökéletes hangulatot biztosító fényforrás sem karbantartást, sem fényforráscserét nem igényel.

## Magas fényerő

Kiváló minőségű fény, nagy fényerővel. A fényforrás 40°-os szögben sugározza a fényt, ami tökéletes a spotlámpás megvilágításhoz.

## Integrált LED-es fényforrás



Egy fényforrás, amelyben megbízhat. Az integrált LED-es fényforrásnak köszönhetően biztos lehet abban, hogy az otthonában tökéletes hangulatot biztosító fényforrás sem karbantartást, sem cserét nem igényel.

## 80%-os energiamegtakarítás



Akár 80%-os energiamegtakarítás a hagyományos izzós világításhoz képest.

## A SceneSwitch 3 fénybeállításai

A SceneSwitch fényerőváltóval fényerő-szabályozó nélkül szabályozhatja lámpái fényerejét. Egyszerűen, meglévő kapcsolójával válthat három fényerőszint között.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Dimmelhető: Igen

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém, Műanyag

### Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 15 000
- Névleges élettartam: 15 000

### Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

### További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

### A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 4000 K
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: 2
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 116

### Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Konyha, Hálószoba, Étkező, Garázs, Nappali, Iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Szabályozható, SceneSwitch

### Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 150 mA

### A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,66 kg
- Teljes magasság: 67 mm
- Teljes hossz: 350 mm
- Teljes szélesség: 350 mm

### Szerviz

- Jótállás: 5 év

### Műszaki adatok

- Átmérő: 350 mm
- A lámpa teljes fényárama: 2100
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Hideg fehér fény
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- IP-kód: IP20 | Ujjak behatolása ellen védett
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt

### A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

### A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696169278
- Nettó tömeg: 0,66 kg
- Bruttó tömeg: 0,97 kg
- Magasság: 38,6 cm
- Hosszúság: 7,2 cm
- Szélesség: 38,5 cm



Kiadás dátuma:  
2026-05-30  
Verzió: 0.911

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)