

# PHILIPS

Burlap mennyezeti/fali  
spotlámpa, 3 izzós

Mennyezeti/fali  
spotlápák

Fényforrás nélkül

Matt króm



50233/17/E7



## A stílusra helyezett hangsúly

Ez a praktikus Philips spotlámpa ideális választás otthonába. A stílusához illő Philips E14 LED-es fényforrás kiválasztásával biztosíthatja a kiváló minőségű, tartós világítást.

### Különleges jellemzők

- Állítható fejű spotlámpa
- Nem tartalmaz fényforrást

# Fénypontok

## Állítható fejű spotlámpa



A spotlámpa fejét mozgatva, forgatva vagy döntve oda irányíthatja a fényt, ahová szeretné.

## Nem tartalmaz fényforrást

A lámpa nem tartalmaz fényforrást, ezzel lehetővé teszi az Ön számára, hogy olyan fénytípust válasszon, amely a legjobban illik a szoba hangulatához, és legjobban tükrözi az Ön ízlését. A Philips LED fényforrás kiváló minőségű, és hosszantartó fényáramot biztosít.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Króm
- Anyag: Üveg

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Nem
- A terméket karnyújtással nem elérhető helyre szerelje: Igen

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoa, Nappali, Étkező, Konyha, Iroda, Hall
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti/fali spotlámpák
- EyeComfort: Nem

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,900 kg
- Teljes magasság: 290 mm
- Teljes hossz: 290 mm
- Teljes szélesség: 195 mm

## Szerviz

- Jótállás: 2 év

## Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: No bulb included
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: fényforrás nélkül
- Foglalat/fejelés: E14
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 40W
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 40
- IP-kód: IP20 | Ujjak behatolása ellen védett
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- Cserélhető fényforrás: Igen
- A fényforrások száma: 3

## Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696132982
- Nettó tömeg: 0,9 kg
- Bruttó tömeg: 1,55 kg
- Magasság: 32 cm
- Hosszúság: 14 cm
- Szélesség: 32 cm



Kiadás dátuma:  
2025-09-13  
Verzió: 0.646

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)