

PHILIPS

Donegal
süllyesztett lámpa


Süllyesztett lámpák

Fényforrás nélkül

Vörösréz/sárgaréz



50391/05/PN



Hozza létre a tökéletes fényt

A Philips Donegal süllyesztett szpotlámpa prémium, nem porosodó és nem rozsdásodó anyagból készült a könnyű karbantartás érdekében. A stílusához illő Philips GU10-es LED-es fényforrás kiválasztásával kiváló minőségű és tartós világítást biztosíthat.

Különleges jellemzők

- Nem tartalmaz fényforrást
- Egyszerű fényforráscsere

A nappalijához és hálósobájához tervezve

- Páratlan minőségű anyagok
- Nincs por, nincs rozsda

Fénypontok

Nem tartalmaz fényforrást

A lámpa nem tartalmaz fényforrást, ezzel lehetővé teszi az Ön számára, hogy olyan fénytípust válasszon, amely a legjobban illik a szoba hangulatához, és legjobban tükrözi az Ön ízlését. A Philips LED fényforrás kiváló minőségű, és hosszantartó fényáramot biztosít.

Egyszerű fényforráscsere

Az új, egyszerűen használható gyűrű könnyűvé teszi a GU10-es fényforrás beszerelését.

Páratlan minőségű anyagok

A süllyesztett spotlámpa prémium minőségű, kiváló felületkezelésű műanyagból készült. Ez tartósságot és magas fényáram-ellenállást biztosít.

Nincs por, nincs rozsdá

A süllyesztett spot speciális, nem porosodó és nem rozsdásodó felületi anyagának köszönhetően a termék minimális port gyűjt össze és hosszú élettartamú.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Réz
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Névleges élettartam: 30 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Könnyű fényforráscsere: Igen
- Integrált LED: Nem
- Kizárólag LED-ekhez: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 114 lm/W

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoba, Nappali, Étkező, Konyha, Iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Süllyesztett lámpák
- EyeComfort: Nem

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,112 kg
- Süllyesztett távolság: 100 mm
- Teljes magasság: 42 mm
- Teljes hossz: 90 mm
- Teljes szélesség: 90 mm
- Süllyesztett mennyezeti kivágás: 7.0 cm x 7.0 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: -
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: fényforrás nélkül
- Foglalat/fejelés: GU10
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: -
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 5,5
- IP-kód: IP20 | Ujjak behatolása ellen védett
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű
- A fényforrások száma: 1

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696160862
- Nettó tömeg: 0,11 kg
- Bruttó tömeg: 0,17 kg
- Magasság: 158 mm
- Hosszúság: 53 mm
- Szélesség: 103 mm



Kiadás dátuma:
2025-09-13
Verzió: 0.1079

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com