


PHILIPS

Paisley mennyezeti/
fali spotlámpa

Mennyezeti/fali
spotlápák

Fényforrás nélkül

Alumínium



50571/48/PN



Örömteli pillanatok

A Philips my Living Contemporary spotlápák széles választékban állnak rendelkezésre. Elegáns sziluettjükkel és csúcsminőségű fényükkel tökéletesen illeszkednek a modern ízléshez, trendekhez és életstílushoz.

Különleges jellemzők

- Állítható fejű spotlámpa
- Tökéletes fényhatás kiemelő világításhoz

Otthoni munkához kialakítva

- Bármilyen szobabelsőhöz
- Természetes és felismerhető formák

A nappalijához és hálósobájához tervezve

- Kiváló minőségű anyagok

Fénypontok

Állítható fejű spotlámpa



A spotlámpa fejét mozgatva, forgatva vagy döntve oda irányíthatja a fényt, ahová szeretné.

Tökéletesen alkalmas kiemelő világításhoz

Kiemelő világításra tökéletesen alkalmas fénysugár. Ennek a Philips spotlámpának a fénysugara tökéletesen alkalmas a kiemelő világításra (a GU10-es fényforrás nem tartozék). Koncentrált fénnel a belső tér bármely részletét vagy sajátosságát képes kihangsúlyozni.

Bármilyen szobabelsőhöz

Ez a teljes mértékben funkcionális, ugyanakkor nagyon elegáns Philips spotlámpa megszépíti a környezetet a lakás bármely szobájában.

Természetes és felismerhető formák

A Philips myLiving klasszikus formáját finom átmenetek és íves vonalak jellemzik. A praktikus és elegáns myLiving spotlámpák nem tolakodnak az előtérbe, hanem tökéletesen beleolvadnak a környezetbe, bármilyen modern stílusú lakásban.

Kiváló minőségű anyagok

A lámpa kiváló minőségű anyagokból készült, és a rétegezett mintákból kialakított forma páratlan kivitelezéssel bír. Ezáltal szilárd és hosszantartó használatot biztosít, amely kiemeli otthona ragyogását éveken keresztül.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Alumínium
- Anyag: Fém

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejű spotlámpa: Igen
- click!FIX felszerelés: Igen
- Integrált LED: Nem

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálósoba, Nappali, Konyha, Otthoni iroda, Folyosó
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti/fali spotlámpák
- EyeComfort: Nem

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,365 kg
- Magasság: 9,2 cm
- Hosszúság: 13,4 cm
- Szélesség: 10,2 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: No bulb included
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: fényforrás nélkül
- Foglalat/fejelés: GU10
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 5.5W
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 5,5
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztály
- Cserélhető fényforrás: Igen
- A fényforrások száma: 1

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696164617
- Nettó tömeg: 0,37 kg
- Bruttó tömeg: 0,49 kg
- Magasság: 17 cm
- Hosszúság: 11,1 cm
- Szélesség: 15,1 cm



Kiadás dátuma:
2025-06-13
Verzió: 0.416

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com