

# PHILIPS

Pongee mennyezeti/  
fali spotlámpa, 3 spot

Mennyezeti/fali  
spotlápák

Fényforrás nélkül

Fehér



50583/31/PN



## Örömteli pillanatok

A Philips my Living Contemporary spotlápák széles választékban állnak rendelkezésre. Elegáns sziluettjükkel és csúcsmínőségű fényükkel tökéletesen illeszkednek a modern ízléshez, trendekhez és életstílushoz.

### Különleges jellemzők

- Állítható fejú spotlámpa
- Tökéletes fényhatás kiemelő világításhoz

### Otthoni munkához kialakítva

- Bármilyen szobabelsőhöz
- Természetes és felismerhető formák

### A nappalijához és hálószobájához tervezve

- Kiváló minőségű anyagok



# Fénypontok

## Állítható fejű spotlámpa



A spotlámpa fejét mozgatva, forgatva vagy döntve oda irányíthatja a fényt, ahová szeretné.

## Tökéletesen alkalmas kiemelő világitáshoz

Kiemelő világitásra tökéletesen alkalmas fénysugár. Ennek a Philips spotlámpának a fénysugara tökéletesen alkalmas a kiemelő világitásra (a GU10-es fényforrás nem tartozék). Koncentrált fényvel a belső tér bármely részletét vagy sajátosságát képes kihangsúlyozni.

## Bármilyen szobabelsőhöz

Ez a teljes mértékben funkcionális, ugyanakkor nagyon elegáns Philips spotlámpa megszépíti a környezetet a lakás bármely szobájában.

## Természetes és felismerhető formák

A Philips myLiving klasszikus formáját finom átmenetek és íves vonalak jellemzik. A praktikus és elegáns myLiving spotlámpák nem tolakodnak az előtérbe, hanem tökéletesen beleolvadnak a környezetbe, bármilyen modern stílusú lakásban.

## Kiváló minőségű anyagok

A lámpa kiváló minőségű anyagokból készült, és a rétegezett mintákból kialakított forma páratlan kivitelezéssel bír. Ezáltal szilárd és hosszantartó használatot biztosít, amely kiemeli otthona ragyogását éveken keresztül.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- click!FIX felszerelés: Igen
- Integrált LED: Nem

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Konyha, Hálószoba, Étkező, Nappali, Iroda, Hall
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti/fali spotlámpák
- EyeComfort: Nem

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,990 kg
- Teljes magasság: 82 mm
- Teljes hossz: 224 mm
- Teljes szélesség: 224 mm

## Szerviz

- Jótállás: 2 év

## Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: No bulb included
- Fényforrás típusa: LED
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- A mellékelt fényforrás energiaosztálya: fényforrás nélkül
- Foglalat/fejelés: GU10
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 5.5W
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 5,5
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- Cserélhető fényforrás: Igen
- A fényforrások száma: 3

## A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

#### A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

#### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696164822
- Nettó tömeg: 0,99 kg
- Bruttó tömeg: 1,26 kg
- Magasság: 24,8 cm
- Hosszúság: 11,4 cm
- Szélesség: 24,5 cm



Kiadás dátuma:  
2026-05-30  
Verzió: 0.743

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)