

PHILIPS

Clockwork mennyezeti/
fali spotlámpa, 2 spot

Mennyezeti/fali
spotlápák

2200–2700 K


Fehér

Fényerő-
szabályozható; WarmGlow

Könnyen felszerelhető a
ClickFix-szel



53172/31/P0



Minél halványabb, annál melegebb hatású fény

Állítsa be a szoba hangulatát az aktuális tevékenységéhez. A Philips WarmGlow LED-spotlámpa fényereje finoman szabályozható, így a nagy fényerejű funkcionális fénytől a meleg hangulatvilágításig terjedő skálán mindig rátalálhat a tökéletes fényszintre. Minél jobban leszabályozza, annál melegebb lesz a fény.

Pihentető hatású világítás az Ön kényelme érdekében

- ClickFix könnyű szerelés
- Legyen a LED-világítása kiváló fényminőségű, de egyben energiatakarékos is
- A lámpa élettartama akár 30 év is lehet
- Bekapcsoláskor azonnal világítani kezd
- Magas fényáram – 1000 lumen
- Szemnyugtató hatású
- Integrált LED-világítás
- 5 év garancia a nyugalomra

Sokoldalú világítás a nap bármelyik időpontjában

- A hangulat a fényerő-szabályozóval egy pillanat alatt megváltoztatható

Kiváló kialakításával optimális fényhatás érhető el

- Tartós, kiváló minőségű alapanyagok
- Az állítható spotfej maximális rugalmasságot biztosít
- Tökéletes fényhatás kiemelő világításhoz

Fénypontok

ClickFix könnyű szerelés



A spotlámpát könnyen felszerelheti egyedül is. A ClickFix rendszernek köszönhetően nincs szükség segítségre. Egyszerűen szerelje fel a konzolt a mennyezetre, csatlakoztassa a vezetékeket, majd pattintsa a helyére és rögzítse a lámpát egy menetben.

Energiatakarékos LED-lámpa

A LED-lámpákkal akár 80%-os energiamegtakarítás érhető el az azonos fényáramú hagyományos fényforrásokhoz képest. Ha Philips lámpát vagy izzót vásárol, azonnal pénzt takarít meg. A LED-lámpára lecserélt fényforrások hatása már a következő energiaszámlán meg fog látszani.

Akár 30 éves élettartam

A LED-lámpa hosszabb élettartamú, megszünteti a fényforrás gyakori cseréjét. Ezáltal jelentősen csökken a hulladék mennyisége, és hosszú távon is pénzmegtakarítást eredményez.

Azonnali teljes fényerő

A Philips LED-spotlámpákra nem kell várni. A bekapcsolás után azonnal biztosítják a teljes fényerősséget. Igazi, a hagyományos izzóéhoz hasonló meleg fehér fénye azonnal barátságos hangulatot teremt.

Magas fényáram – 1000 lumen

Tegye ragyogóvá otthonát kiváló minőségű lámpákkal

Lágy LED-világítás, mely kellemes a szemnek



Egyértelmű tény, hogy az éles fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítás érhető el, amely kíméli a szemet, és tökéletes hangulatot teremt az Ön otthonában.

Integrált LED-világítás

A spotlámpa kiváló minőségű integrált LED-es fényforrással rendelkezik, mely optimális fényáramot biztosít.

5 év jótállás

Minden spotlámpánkat tartósra tervezzük. 5 éves garanciát vállalunk a teljes termékre, így Ön hosszú időn keresztül, nap mint nap számíthat a minőségi világitásra.

WarmGlow – szabályozható fény

Állítsa be a szoba hangulatát az aktuális tevékenységéhez. A Philips WarmGlow LED-es spotok a fényerő-szabályozó kapcsolására azonnal létrehozzák a tökéletes hangulatot. Halványítsa le a 2700 K-es funkcionális megvilágítást kellemes, meleg 2200 K-es fényre a hangulatos időtöltéshez. A nagyobb mértékű halványítás egyre melegebb fénytónust jelent.

Kiváló minőségű anyagok

A spotlámpa tartós, kiváló minőségű anyagokból készült, kidolgozása is rendkívüli. A lámpatest rendkívül masszív és tartós; magasabb szintre emeli és hosszú éveken keresztül biztosítja otthonának ragyogását.

Egyszerűen beállítható spotfej

Állítható feje oda irányítja a fényt, ahol Önnek a legnagyobb szüksége van rá.

Tökéletesen alkalmas kiemelő világításhoz

Modern világítás, családias, széles sugárzási szögű (40°-os) fényárammal – ez a LED-spotlámpa alkalmas kiemelő világításhoz és általános célú világításhoz is. Ideális konyhai használatra, nappali és étkező megvilágítására.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 30 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- click!FIX felszerelés: Igen
- Az összes fényerő-szabályozóval kompatibilis: Igen
- Határozott fénysugár: Igen
- Integrált LED: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2200-2700 K
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 111

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Konyha, Hálószoba, Étkező, Nappali, Iroda, Hall
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti/fali spotlámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Szabályozható, WarmGlow

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,690 kg
- Teljes magasság: 90 mm
- Teljes hossz: 255 mm
- Teljes szélesség: 93 mm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 1000
- Fényforrás típusa: LED
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- A mellékelt fényforrás energiaosztálya: F
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 11.5
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- Cserélhető fényforrás: Nem
- A fényforrások száma: 2

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696154519
- Nettó tömeg: 0,69 kg
- Bruttó tömeg: 0,84 kg
- Magasság: 29,8 cm
- Hosszúság: 11,3 cm
- Szélesség: 11,3 cm



Kiadás dátuma:
2026-06-10
Verzió: 0.1624

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com