

# PHILIPS

Phase mennyezeti/  
fali spotlámpa

Mennyezeti/fali  
spotlámpák

2700 K




Fekete

Szabályozható

Kiváló minőségű anyagok



53300/30/16



## Fokozatmentes fényerő-szabályozás, a ragyogótól a lágy fényig

Válassza ki a tevékenységéhez illő hangulatot! A Philips LED-spotlámpa fényereje finoman szabályozható, így a mindennapi feladatokhoz szükséges nagy fényerejű, funkcionális fénytől a lágy, pihentető világításig terjedő skálán mindig rátalálhat a tökéletes fényszintre.

### **Pihentető hatású világítás az Ön kényelme érdekében**

- ClickFix könnyű szerelés
- Legyen a LED-világítása kiváló fényminőségű, de egyben energiatakarékos is
- A lámpa élettartama akár 30 év is lehet
- Bekapcsoláskor azonnal világítani kezd
- Magas fényáram – 500 lumen
- Szemnyugtató hatású
- Integrált LED-világítás
- 5 év garancia a nyugalomra

### **Sokoldalú világítás a nap bármelyik időpontjában**

- Fokozatosan szabályozható a 100 %-os ragyogó fénytől a 10 %-os lágy fényig

**Kiváló kialakításával optimális fényhatás érhető el**

- Tartós, kiváló minőségű alapanyagok
- Tökéletes fényhatás kiemelő világításhoz
- Az állítható spotfej maximális rugalmasságot biztosít

# Fénypontok

## ClickFix könnyű szerelés



A spotlámpát könnyen felszerelheti egyedül is. A ClickFix rendszernek köszönhetően nincs szükség segítségre. Egyszerűen szerelje fel a konzolt a mennyezetre, csatlakoztassa a vezetékeket, majd pattintsa a helyére és rögzítse a lámpát egy menetben.

## Energiatakarékos LED-lámpa

A LED-lámpákkal akár 80%-os energiamegtakarítás érhető el az azonos fényáramú hagyományos fényforrásokhoz képest. Ha Philips lámpát vagy izzót vásárol, azonnal pénzt takarít meg. A LED-lámpára lecserélt fényforrások hatása már a következő energiaszámlán meg fog látszani.

## Akár 30 éves élettartam

A LED-lámpa hosszabb élettartamú, megszűnteti a fényforrás gyakori cseréjét. Ezáltal jelentősen csökken a hulladék mennyisége, és hosszú távon is pénzmegtakarítást eredményez.

## Azonnali teljes fényerő

A Philips LED-spotlámpákra nem kell várni. A bekapcsolás után azonnal biztosítják a teljes fényerősséget. Igazi, a hagyományos izzóéhoz hasonló meleg fehér fénye azonnal barátságos hangulatot teremt.

## Magas fényáram – 500 lumen

Tegye ragyogóvá otthonát kiváló minőségű lámpákkal

## Lágy LED-világítás, mely kellemes a szemnek



Egyértelmű tény, hogy az éles fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítás érhető el, amely kíméli a szemet, és tökéletes hangulatot teremt az Ön otthonában.

## Integrált LED-világítás

A spotlámpa kiváló minőségű integrált LED-es fényforrással rendelkezik, mely optimális fényáramot biztosít.

## 5 év jótállás

Minden spotlámpánkat tartósra tervezzük. 5 éves garanciát vállalunk a teljes termékre, így Ön hosszú időn keresztül, nap mint nap számíthat a minőségi világitásra.

## Fokozatmentes és mély fényerő-szabályozás

Változtassa meg a helyiség hangulatát a tevékenységének megfelelően. A Philips szabályozható LED-es spotlámpáival könnyen módosíthatja a fényerőt a fényerő-szabályozó elforgatásával. Fokozatosan szabályozható a funkcionális tevékenységekhez való 100 %-os ragyogó fénytől egészen a nyugodt szabadidőhöz illő 10 %-os lágy fényig.

## Kiváló minőségű anyagok

A spotlámpa tartós, kiváló minőségű anyagokból készült, kidolgozása is rendkívüli. A lámpatest rendkívül masszív és tartós; magasabb szintre emeli és hosszú éveken keresztül biztosítja otthonának ragyogását.

## Tökéletesen alkalmas kiemelő világitáshoz

Modern világítás, családias, széles sugárzási szögű (40°-os) fényárammal – ez a LED-spotlámpa alkalmas kiemelő világitáshoz és általános célú világitáshoz is. Ideális konyhai használatra, nappali és étkező megvilágitására.

## Egyszerűen beállítható spotfej

Állítható feje oda irányítja a fényt, ahol Önnek a legnagyobb szüksége van rá.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém

## Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000

## Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- 5 év jótállás a LED modulra: Igen
- Állítható fejű spotlámpa: Igen
- click!FIX felszerelés: Igen
- Integrált LED: Igen

## A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoza, Nappali, Konyha, Otthoni iroda, Folyosó
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti/fali spotlámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Szabályozható

## Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 111 lm/W

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,590 kg
- Magasság: 8,0 cm
- Hosszúság: 10,2 cm
- Szélesség: 10,2 cm

## Szerviz

- Jótállás: 5 év

## Műszaki adatok

- Élettartama akár: 30 000 h
- A lámpa teljes fényárama: 500
- Fényforrás típusa: LED, Biztonságos törpefeszültség
- Színhőmérséklet: 2700
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- LED: Igen
- A mellékelt fényforrás energiaosztálya: F
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 6.5
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztály
- Cserélhető fényforrás: Nem
- A fényforrások száma: 1

## Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696125175
- Nettó tömeg: 0,59 kg
- Bruttó tömeg: 0,68 kg
- Magasság: 11,8 cm
- Hosszúság: 8,3 cm
- Szélesség: 11,3 cm



Kiadás dátuma:  
2025-03-14  
Verzió: 0.1521

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)