

PHILIPS

Enif süllyesztett
lámpa

Süllyesztett lámpák

Fényforrás nélkül

Fehér



59240/31/E7



A stílusra helyezett hangsúly

Ez a praktikus Philips spotlámpa ideális választás otthonába. A stílusához illő Philips GU10 LED-es fényforrás kiválasztásával biztosíthatja a kiváló minőségű, tartós világítást.

Különleges jellemzők

- Állítható fejű spotlámpa
- Nem tartalmaz fényforrást

Fénypontok

Állítható fejű spotlámpa



A spotlámpa fejét mozgatva, forgatva vagy döntve oda irányíthatja a fényt, ahová szeretné.

Nem tartalmaz fényforrást

A lámpa nem tartalmaz fényforrást, ezzel lehetővé teszi az Ön számára, hogy olyan fénytípust válasszon, amely a legjobban illik a szoba hangulatához, és legjobban tükrözi az Ön ízlését. A Philips LED fényforrás kiváló minőségű, és hosszantartó fényáramot biztosít.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém

Tartósság

- Névleges élettartam: 30 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Integrált LED: Nem
- A terméket karnyújtással nem elérhető helyre szerelje: Igen

A fény jellemzői

- Fényhasznosítás (névleges)
(névleges): 106 lm/W

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Hálószoa, Nappali, Étkező, Konyha, Iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Süllyesztett lámpák
- EyeComfort: Nem

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,080 kg
- Süllyesztett távolság: 100 mm
- Teljes magasság: 100 mm
- Teljes hossz: 90 mm
- Teljes szélesség: 90 mm
- Süllyesztett mennyezeti kivágás: 7.5 cm x 7.5 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: NA
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: fényforrás nélkül
- Foglalat/fejelés: GU10
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: -
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 50
- IP-kód: IP20 | Ujjak behatolása ellen védett
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű
- A fényforrások száma: 1

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696133361
- Nettó tömeg: 0,08 kg
- Bruttó tömeg: 0,19 kg
- Magasság: 14,5 cm
- Hosszúság: 4 cm
- Szélesség: 9,5 cm



Kiadás dátuma:
2025-09-03
Verzió: 0.471

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com