

PHILIPS

Pultvilágító

Linea


LINEAR LED 4000 K

fehér

LED



85088/31/16



Dekorálja otthonát fényekkel

Takarítson meg akár 80% energiát ezekkel a Philips LED lineáris rúdlámpákkal. Az integrált LED kiváló minőségű hideg fehér fényt biztosít, ami tökéletes az általános megvilágításhoz. A moduláris rendszernek köszönhetően több rúdlámpa egyszerűen egymáshoz csatlakoztatható.

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Energiatakarékos
- Kiváló minőségű LED-világítás
- Akár 20 éves élettartam
- Hideg fehér fény
- A Philips 5 év garanciát nyújt a LED modulra és meghajtóra.

Különleges jellemzők

- A termékcsalád többi tagjához csatlakoztatható
- Be- és kikapcsolóval ellátott termék

Fénypontok

Energiatakarékos



Ez a Philips energiatakarékos lámpa a hagyományos fényforrásokhoz képest energiatakarékosabb, így kisebb lesz a villanyszámlája; vagyis pénzt takarít meg amellet, hogy óvja környezetét.

Kiváló minőségű LED-világítás



Ennek a Philips lámpának a LED-izzója a Philips egyedi fejlesztésű megoldása. Azonnal bekapcsol, optimális fényerőt biztosít, és kiemeli otthona élénk színeit.

Hosszú élettartam



Egy fényforrás, amelyben megbízhat. A Philips LED lámpában alkalmazott integrált LED-ek akár 20 000 órás élettartamot biztosítanak (ami 3 órás napi átlagos használat esetében 20 évet és legalább 13 000 be- és kikapcsolást jelent). Hihetetlenül kellemes gondolat, ha tudja, hogy az otthonában tökéletes hangulatot biztosító fényforrás sem karbantartást, sem izzócserét nem igényel.

Hideg fehér fény



A fény különböző színhőmérséklettel rendelkezik, melynek a Kelvin (K) a mértékegysége. Az alacsony Kelvin értékkel rendelkező lámpák meleg, otthonosabb fényt bocsátanak ki, míg a magas Kelvin értékkel rendelkezők hideg, energizálóbb fényt sugároznak. Ez a Philips lámpa hideg fehér fényt ad, amely energiával tölti fel Önt.

5 év garancia a LED-rendszerre



A lámpára érvényes általános 2 év garancián felül a Philips 5 év garanciát nyújt a LED-rendszerre, ami alatt a lámpában található LED-modul és a meghajtó értendő.

Csatlakoztatható termék



Ez a termék egy hasonló termékhez vagy a termékcsalád bármely tagjához csatlakoztatható.

Be- és kikapcsolóval ellátott termék



A gomb diszkrétén simul a lámpa körvonalaiba, és lehetővé teszi azt, hogy könnyedén be- vagy kikapcsolja a lámpát.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Névleges élettartam: 20 000

További funkcióval/tartozékkal

- 5 év jótállás a LED modulra: Igen
- Integrált LED: Igen
- Ki-/bekapcsolóval ellátott termék: Igen

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Funkcionális
- Stílus: Kortárs
- Típus: Szekrény peremébe építhető világítás
- EyeComfort: Nem

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,143 kg
- Magasság: 3,6 cm
- Hosszúság: 54,8 cm
- Szélesség: 2,5 cm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- A fényforrás a következő teljesítményű hagyományos fényforrásnak felel meg:: 80
- A lámpa teljes fényárama: 800 lm
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: hideg fehér
- Hálózati tápellátás: Feszültség: 220–240 V, 50–60 Hz
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 9 W
- IP-kód: IP20 | Ujjak behatolása ellen védett
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű
- A fényforrások száma: 1



Kiadás dátuma:
2025-08-30
Verzió: 0.1162

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com