

PHILIPS

Izzólámpa

Hagyományos reflektor

60 W

Matt

E27-es fej

871150004366578



Színes, préselt üveg reflektorlámpa

A színes PAR-t ünnepi megvilágításhoz, illetve éttermek, tánctermekek, diszkók, szökőkutak és „Son et Lumiere” előadásokhoz tervezték. A préselt üvegnek és vízálló kialakításnak köszönhetően ez a lámpa akár beltéri, akár kültéri használathoz kitűnő választás.

Nem alkalmas beltéri szoba megvilágítására

- Dekoratív színhatásokhoz

Ragyogó színek

- Kiváló bevonat

Beltéri és kültéri alkalmazásra egyaránt megfelelő

- Időjárásálló, színes bevonat

Fénypontok

Dekoratív színhatásokhoz

Erős, telített színek a hangulat fokozására

Kiváló bevonat

Időjárásálló, színes bevonat

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Foglalat/fejelés: E27
- Szabályozható: Igen
- Fényforrás kialakítása: Matt

Fényforrás méretei

- Magasság: 104,5 mm
- Szélesség: 63 mm

Tartósság

- Névleges élettartam: 1 000

A fény jellemzői

- Alkalmazás: Kiemelő világítás
- Színvisszaadási index (CRI): 100

Lámpatestbe illeszthető

- Forma: NR63
- Feszültség: 230 V

Energiafogyasztás

- Teljesítményfelvétel: 60

Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 1 000

Műszaki adatok

- Szabályozható: Igen
- Fejelés – foglalat: E27

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8711500043665
- Nettó tömeg: 25,97 g
- Bruttó tömeg: 38,17 g
- Magasság: 10,5 cm
- Hosszúság: 6,2 cm
- Szélesség: 6,2 cm



Kiadás dátuma:
2025-09-17
Verzió: 0.743

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com