

PHILIPS

Izzólámpa

Hagyományos reflektor

60 W

Matt

E14-es fej

871150038242978



Színes, préselt üveg reflektorlámpa

A színes PAR-t ünnepi megvilágításhoz, illetve éttermek, tánctermekek, diszkók, szökőkutak és „Son et Lumiere” előadásokhoz tervezték. A préselt üvegnek és vízálló kialakításnak köszönhetően ez a lámpa akár beltéri, akár kültéri használathoz kitűnő választás.

Nem alkalmas beltéri szoba megvilágítására

- Dekoratív színhatásokhoz

Ragyogó színek

- Kiváló bevonat

Beltéri és kültéri alkalmazásra egyaránt megfelelő

- Időjárásálló, színes bevonat

Fénypontok

Dekoratív színhatásokhoz

Erős, telített színek a hangulat fokozására

Kiváló bevonat

Időjárásálló, színes bevonat

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Foglalat/fejelés: E14
- Szabályozható: Igen
- Fényforrás kialakítása: Matt

Fényforrás méretei

- Magasság: 87 mm
- Szélesség: 50 mm

Tartósság

- Névleges élettartam: 1 000 h

A fény jellemzői

- Alkalmazás: Kiemelő világítás
- Színvisszaadási index (CRI): 100

Lámpatestbe illeszthető

- Forma: NR50
- Feszültség: 230 V

Energiafogyasztás

- Teljesítmény: 60 W
- Teljesítményfelvétel: 60 W

Névleges teljesítményadatok

- Névleges élettartam: 1 000 h

Műszaki adatok

- Szabályozható: Igen
- Fejelés – foglalat: E14



Kiadás dátuma: 2024-11-21
Verzió: 0.538

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com